

## Digital Betacam

Линейка плееров, устройств подачи содержимого и рекордеров Sony на базе широко распространенного формата Digital Betacam предназначена для производства содержимого стандартной четкости исключительно ВЫСОКОГО качества.



### Overview

### Digital BETACAM

- Ультратонкие частицы магнитного порошка обеспечивают высокий уровень выходного сигнала
- Высококачественная основа повышает уровень выходного сигнала
- Специально разработанная смазка улучшает контакт головки с носителем и снижает износ головки
- Конструкция обеспечивает надежное воспроизведение при длительном сроке эксплуатации
- Малая усадка материала обеспечивает сохранность архивированных данных
- Чистящая лента: BCTD12CL

\* Ассортимент продукции зависит от региона. Обратитесь к местному представителю компании Sony.

## Specifications

### Общие характеристики

Количество в картонной коробке (штук)	BCT-D124L: 10
	BCT-D94L: 10
	BCT-D64L: 10
	BCT-D34L: 10
	BCT-D40: 50
	BCT-D32: 50
	BCT-D22: 50
	BCT-D12: 50
	BCT-D6: 50

Вес упаковки Master Carton (кг)	BCT-D124L: 8,3
	BCT-D94L: 7,8
	BCT-D64L: 7,3
	BCT-D34L: 6,8
	BCT-D40: 17,3
	BCT-D32: 16,7
	BCT-D22: 15,8
	BCT-D12: 15,4
	BCT-D6: 14,9

Время воспроизведения (мин.)	BCT-D124L: 124
	BCT-D94L: 94
	BCT-D64L: 64
	BCT-D34L: 34
	BCT-D40: 40
	BCT-D32: 32
	BCT-D22: 22
	BCT-D12: 12

	BCT-D6: 6
Длина ленты (м)	BCT-D124L: 732
	BCT-D94L: 557
	BCT-D64L: 382
	BCT-D34L: 206
	BCT-D40: 241
	BCT-D32: 195
	BCT-D22: 136
	BCT-D12: 78
	BCT-D6: 43
Вес (г)	BCT-D124L: 780
	BCT-D94L: 728
	BCT-D64L: 677
	BCT-D34L: 630
	BCT-D40: 308
	BCT-D32: 295
	BCT-D22: 277
BCT-D12: 270	
BCT-D6: 260	

## Магнитные свойства

Внутренняя коэрцитивность (кА/м)	125,0
Остаточная намагниченность	260,0

(мТл)

---

Прямоугольность (Br/Bm)	0,82
----------------------------	------

---

## Физические свойства

Толщина: проводящее покрытие (мкм)	1,0
--	-----

---

Толщина: основание (мкм)	10,0
-----------------------------	------

---

Толщина: магнитное покрытие (мкм)	3,0
--------------------------------------	-----

---

Толщина: общая (мкм)	14,0
-------------------------	------

---

Ширина (мм)	12,65
-------------	-------

---

## Gallery

