

## DVF-EL200

OLED-видоискатель Full HD



### Overview

#### **OLED-видоискатель Full HD для камер CineAlta PMW-F55/F5 — это более высокое разрешение, яркие цвета и длительный срок службы**

Видоискатель Full HD модели DVF-EL200 обеспечивает более высокую яркость органического светодиода (OLED) для камер CineAlta моделей PMW-F55 и PMW-F5. Компактный экран видоискателя диагональю всего 0,7 дюйма (эффективный размер изображения, измеренный по диагонали) отличается невероятной четкостью изображения в формате 1920 x 1080 Full HD. И высокое разрешение — лишь первое из его превосходных качеств. Новейшая технология OLED обеспечивает превосходную яркость (прибл. 200 кд/м<sup>2</sup>), что примерно вдвое превосходит возможности предыдущего видоискателя DVF-EL100 для PMW-F55/F5. Высококачественная OLED-панель последней модели помогает оператору камеры легко и комфортно выполнять фокусирование и кадрирование. Помимо улучшенной OLED-панели, видоискатель DVF-EL200 обладает и другими преимуществами, среди которых: более прочная конструкция, усовершенствованная матрица измерения расстояния до глаза, поворотные регуляторы для управления яркостью, контрастностью и резкостью, а также более крупное и удобное кольцо диоптрийной коррекции, жесткий разъем LEMO и система быстрого

отсоединения видоискателя от камеры.

## **Совместимость с камерами CineAlta**

Подходит для камер CineAlta, в частности PMW-F55 и PMW-F5.

## **Отдельный кабель видоискателя и крепление**

Чтобы использовать видоискатель DVF-EL200 с камерами F55 и F5, необходимы специальные кабели и крепление СВК-55АТ (продаются отдельно).

## Features

### **OLED-панель Full HD с разрешением 1920 × 1080 и диагональю 0,7 дюйма**

Панель Full HD с разрешением 1920 x 1080 позволяет операторам камеры легко и просто фокусировать и кадрировать изображения.

### **OLED-панель с повышенной яркостью и контрастностью**

Новейшая технология OLED обеспечивает превосходную яркость (прибл. 200 кд/м<sup>2</sup>), что примерно вдвое превосходит возможности предыдущего видоискателя DVF-EL100 для PMW-F55/F5. Технология OLED с использованием самоподсвечивающихся пикселей гарантирует максимальную контрастность. Видоискатель воспроизводит движение с высокой точностью и позволяет легко фокусировать 4K-изображение без смазанности и тянущихся продолжений.

### **Разъем LEMO**

Видоискатель подключается к камере F55 или F5 через прочный разъем LEMO.

### **Крупное кольцо диоптрийной коррекции с плавным переключением**

Кольцо диоптрийной коррекции крупнее и переключается более плавно, что значительно облегчает его

использование. Оно также оснащено шкалой регулировки.

### **Брызго- и пыленепроницаемость**

Видоискатель защищен от пыли и брызг, поэтому идеально подходит для работы в полевых условиях.

### **Удобное и быстрое крепление**

Видоискатель устанавливается на камеры F55 и F5 с помощью крепления СВК-55АТ (продается отдельно). СВК-55АТ обеспечивает быстрое и удобное отсоединение видоискателя от камеры.

### **Поворотный регулятор уровней яркости, контрастности и резкости**

Видоискатель оснащен поворотным регулятором с кнопкой меню внутри. Он позволяет быстро настраивать яркость, контрастность и резкость, не открывая экранное меню камеры.

### **Усовершенствованная матрица**

Когда датчик приближения определяет, что глаз оператора больше не находится рядом с видоискателем, DVF-EL200 автоматически инвертирует OLED-экран. Радиус реагирования датчика увеличен вдвое по сравнению с прежней моделью (DVF-EL100), поэтому новые видоискатели более чувствительны.

### **Отдельный кабель видоискателя и крепление**

Чтобы использовать видоискатель DVF-EL200 с камерами F55 и F5, необходимы специальные кабели и крепление СВК-55АТ (продаются отдельно).

Электропитание	от камеры)
Потребляемая мощность	3,0 Вт
Рабочая температура	0–40 °C (32–104 °F)
Температура хранения	-20–60 °C (-4–140 °F)
Масса	Прибл. 660 г
Габариты	190 (Д) x 98 (Ш) x 91 (В)

## Характеристики

Яркость	200 кд/м <sup>2</sup> (пиковая яркость, типовое значение)
Разрешение	1920 x 1080
Цветовая температура:	D65

## Разъем

Разъем VF	26-контактный разъем LEMO
-----------	---------------------------

## Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары,  
входящие в  
комплект

Руководство по эксплуатации  
(1)

---

## Related products



### **PMW-F55**

Компактная камера CineAlta с CMOS-матрицей 4K Super 35 мм позволяет производить видеосъемку с разрешением HD/2K/4K на карты памяти SxS; она также оснащена выходом 16-разрядного сигнала RAW 2K/4K



### **PMW-F5**

Компактная камера CineAlta с CMOS-матрицей 4K Super 35 мм позволяет производить видеосъемку с разрешением HD/2K на карты памяти SxS; кроме того, она оснащена выходом 16-разрядного сигнала RAW 2K/4K



### **VENICE**

Камера нового поколения с инновационной полнокадровой матрицей, необычайно точной цветопередачей и невероятно удобным управлением.

## Gallery

