

## DWA-F01D

Цифровой адаптер для радиомикрофонной системы DWX



### Overview

DWA-F01D — расширяемый адаптер для цифровых приемников радиомикрофонов, предназначенный для использования с компактными ТЖК/ВВП микшерами с верхней панелью управления и опцией автономного батарейного электропитания. Данный адаптер также позволяет использовать цифровую звуковую систему DWX для камкордеров, которые не оснащены встроенным слотом.

### Features

#### **Оптимизированная конструкция для использования верхней панели управления**

DWA-F01D можно использовать как отдельный двухканальный цифровой приемник с DWR-S01D, DWR-S02D и DWR-S02DN, а также в качестве отдельного одноканального аналогового приемника с WRR-855S.

#### **Параллельные звуковые выходы с гибким разветвлением на три направления**

Звуковые выходы с разветвлением на три направления позволяют звукооператорам гибко управлять распределением всех сигналов на месте съемки.

Предусмотрен аналоговый выход XLR для использования с портативными звуковыми микшерами или камкордерами,

цифровой выход BNC (AES3id) для использования с портативными цифровыми рекордерами, оснащенными цифровыми входами AES3id, или для передачи по длинным линиям AES3id, а также аналоговый выход (гнездо mini-phone) для использования ИКМ-рекордерами и цифровыми зеркальными камерами (DSLR). Одновременно эти выходы позволяют организовать простой и удобный рабочий процесс с избыточностью, например используя XLR для микширования, AES3id для многодорожечной записи и mini-phone для резервирования.

(Гнездо mini-phone можно выбирать как выход для наушников или как выход сигнала микрофонного уровня.)

### **Три опции электропитания**

Три варианта электропитания позволяют звукооператорам адаптироваться к любой ситуации на месте съемки. Для автономной работы предусмотрен вариант электропитания от литиевой аккумуляторной батареи InfoLITHIUM L. 4-контактный вход Hirose постоянного напряжения предусмотрен для работы с камерой, когда напряжение питания подается от батареи камеры. Для использования портативных микшеров с батарейным электропитанием можно осуществлять централизованное управление, используя 4-контактное гнездо Hirose или гнездо ВР. Для электропитания от сети переменного тока можно использовать сетевое зарядное устройство для батарей InfoLITHIUM в качестве сетевого адаптера питания или же использовать обычный сетевой адаптер питания и гнездо ВР.

Аналоговый выход	<p>XLR-3-32 (вилка) (x2)</p> <p>Уровень опорного выходного сигнала: -58 дБи</p> <p>Уровень опорного выходного сигнала: -52 дБи</p> <p>Выходное сопротивление: 150 Ом или менее</p> <p>Гнездо TRS диам. 3,5 мм (выбран MIC LEVEL (Уровень микрофона))</p>
------------------	--

Цифровой выход	<p>Уровень опорного выходного сигнала: -36 дБFS/-20 дБFS (с переключением)</p> <p>Выходное сопротивление: 75 Ом BNC-R</p>
----------------	---

## Прочее оборудование

Выход для наушников	<p>Уровень выходного сигнала: 50 мВт (нагрузка 16 Ом при КНИ 1 %)</p> <p>Гнездо stereo mini jack диам. 3,5 мм (выбран PHONES (Телефоны))</p>
---------------------	--

Word Sync	<p>Входное сопротивление: 75 Ом</p> <p>Входной разъем : BNC-R</p> <p>Внешний выход Word Sync : 32 кГц - 96 кГц</p>
-----------	--

## Общие характеристики

Требования к электропитанию	<p>Аккумуляторная батарея InfoLITHIUM L (дополнительно):</p> <p>Гнездо DC:</p> <p>6–8,4 В пост. тока (7,2 В пост. тока — номинальное значение)</p> <p>4-контактный вход DC:</p> <p>От 10 до 17 В пост. тока (12 В пост. тока номин.)</p>
-----------------------------	--

Время работы аккумуляторной батареи	<p>прибл. 5 часов</p> <p>(температура окружающей среды 25 °С, полностью заряженный литий-ионный аккумулятор Sony NP-F570, ВЫХОД 1/2 не используется, СН1/СН2 DWR-S01D ВКЛ., функция беспроводного удаленного управления ВЫКЛ., для автоматического переключателя дисплея настроена автоматическая плавная регулировка)</p>
-------------------------------------	--

Рабочая температура	<p>От 32°F до 122°F</p> <p>От 0°C до 50°C</p>
---------------------	---

Температура при хранении/транспортировке	От -4°F до +140°F От -20°C до +60°C
Габариты *[1]	5 5/8 x 5 x 1 9/16 дюйма 142 x 125 x 39 мм (Ш x В x Г)
Масса	Прибл. 400 г (без приемника и аккумуляторной батареи) Прибл. 14 унций (без приемника и аккумуляторной батареи)
Аксессуары, входящие в комплект	Гарантийный буклет ×1 Руководство по эксплуатации (1) Кабель питания постоянного тока (для 4-контактного соединителя) (1) CD-ROM (1) Мягкий футляр для переноски LCS-F01D

## Примечания

Примечание	*[1] Указанные размеры являются приблизительными.
------------	---

Related  
products



## **DWR- S02DN**

Цифровой  
приемник  
радиомикрофона



## **DWR-S03D**

Двухканальный  
цифровой  
беспроводной  
слотовый приемник  
DWX третьего  
поколения

## Gallery

