

EC-0.46BX

Микрофонный кабель



Overview

* Диаметр 3,5 мм, 3-полюсная вилка mini phone с механизмом фиксации для подключения к 3-контактному разъему XLR (гнездо)

* Позволяет осуществлять подключение оборудования с 3-контактным разъемом типа XLR к портативному тюнеру URX-P2

* Длина кабеля: 0,46 м

Related products



UWP-D22

Комплект ручного радиомикрофона UWP-D



UWP-D21

Поясной комплект радиомикрофона UWP-D



UWP-D26

Комплект поясного передатчика и подключаемого через разъем XLR передатчика радиомикрофона UWP-D

Gallery



