

EC-1.5BX

Микрофонный кабель



Overview

* 3,5 мм в диаметре, 3-полюсная вилка mini phone с механизмом фиксации для подключения к 3-контактному разъему XLR (штекер)

* Позволяет подключать оборудование с 3-контактным выходным разъемом XLR (штекер) к поясному передатчику UTX-B2

* Длина кабеля: 1,5 м

Related products



UWP-D21

Поясной комплект радиомикрофона UWP-D



UWP-D26

Комплект поясного передатчика и подключаемого через разъем XLR передатчика радиомикрофона UWP-D

Gallery

