

HDCAM

Этот современный формат позволяет работать с изображениями высокой четкости при невысоких затратах. Это идеальное решение для съемок телеспектаклей, документальных фильмов, рекламных роликов и телепередач.



Overview

HDCAM

- Непрерывно развивающаяся технология изготовления металлизированной ленты
- Связующий материал повышенной прочности с плотностью поперечных связей на 50% выше обычной
- Покрытие из алюмосиликатного порошка предотвращает потерю информации и обеспечивает сохранность архивированных данных
- Специально разработанные смазки увеличивают срок службы головки
- Благодаря регулируемой шероховатости поверхности повышается соотношение уровней сигнала и шума
- Чистящая кассета: BCT-5CLN

* Ассортимент продукции зависит от региона. Обратитесь к местному представителю компании Sony.

Specifications

Общие характеристики

Количество в картонной коробке (штук)	BCT-124HDL: 10
	BCT-94HDL: 10
	BCT-64HDL: 10
	BCT-34HDL: 10
	BCT-40HD: 50
	BCT-32HD: 50
	BCT-22HD: 50
	BCT-6HD: 50

Вес упаковки Master Carton (кг)	BCT-124HDL: 8,3
	BCT-94HDL: 7,8
	BCT-64HDL: 7,3
	BCT-34HDL: 6,8
	BCT-40HD: 17,3
	BCT-32HD: 16,7
BCT-22HD: 15,8	
BCT-6HD: 14,9	

Время воспроизведения (мин.)	BCT-124HDL: 124
	BCT-94HDL: 94
	BCT-64HDL: 64
	BCT-34HDL: 34
	BCT-40HD: 40
	BCT-32HD: 32
	BCT-22HD: 22
BCT-6HD: 6	

BCT-124HDL: 732

Длина ленты (м)	BCT-94HDL: 557
	BCT-64HDL: 382
	BCT-34HDL: 206
	BCT-40HD: 241
	BCT-32HD: 195
	BCT-22HD 136
	BCT-6HD: 43

Вес (г)	BCT-124HDL: 780
	BCT-94HDL: 728
	BCT-64HDL: 677
	BCT-34HDL: 630
	BCT-40HD: 308
	BCT-32HD: 295
	BCT-22HD: 277
BCT-6HD: 260	

Магнитные свойства

Внутренняя
коэрцитивность (кА/
м) 132,0

Остаточная
намагниченность 290,0
(мТл)

Прямоугольность
(Br/Bm) 0,83

Физические свойства

Толщина:
проводящее покрытие (мкм) 1,0

Толщина: основание (мкм) 10,0

Толщина: магнитное покрытие (мкм) 3,0

Толщина: общая (мкм) 14,0

Ширина (мм) 12,65

Характеристики видеосистемы и аудиосистемы

Плотность записи (Мб/дюйм²) 0,0

Выходной сигнал при воспроизведении RF (дБ) 0,0

C/N 0,0

Gallery

