

HDLA-1505

Адаптер для больших HD-объективов



Overview

Адаптер HDLA-1505 позволяет подключать к портативной HD-камере HDC-1500 или HDC-3300 SuperMotion большие студийные/ОВ-объективы и ЖК-видеоискатели. В отличие от обычных комплектов настройки, устройство HDLA-1505 предлагает простую бескабельную установку всего одним движением, что позволяет легко перейти к использованию штатива.

Примечание

Устройство HDLA-1505 поставляется в таком же корпусе серого цвета, как и корпус студийной камеры HDC-1000. Также модель доступна в корпусе темного цвета.

Механизм стыковки одним движением

Камеру можно легко и быстро установить на адаптер. Этот уникальный механизм позволяет устанавливать и снимать камеру HDC-1500 без необходимости отсоединения большого объектива.

Быстрая установка для портативной головки камеры

Для обеспечения эффективности работы в условиях студии или ОВ, большой адаптер объектива обладает уникальной конструкцией, позволяющей за считанные секунды установить на камеру большой объектив.

Работа без кабелей, все соединения находятся в специальной колодке для «горячего» крепления

При помощи новой специально разработанной системы связи сигналы питания, видео и управления передаются с устройства HDC-1500 прямо в HDLA-1505 без дополнительных кабельных соединений.

Обратите внимание, что для видеоискателя HDVF-C730W требуется кабельное подключение.

Встроенный блок питания телесуфлера

Электропитание устройства (200-240 В перем. тока) подается при помощи адаптера большого объектива, когда оно используется вместе с блоком управления камерой HDCU-1000

Характеристики полноразмерной камеры

В этом компактном устройстве заключены все элементы управления и функции, которые обычно имеются только в полноразмерных камерах.

Устройство совместимо с цветным ЖК-видеоискателем HDVF-C730W

Конструкция устройства HDLA-1505 дает возможность разместить видеоискатель HDVF-C730W сзади на корпусе камеры. 7-дюймовый ЭЛТ-видеоискатель HDVF-700A не может использоваться без адаптера объектива

Features

Новая компактная конструкция с небольшой высотой видеоискателя

Механизм прямой стыковки

Related
products



HDCU- 5000

Блок управления
для системных
камер серий HDC-
5500 и HDC-3500/3100

Gallery

