

## HKC-WL50

Адаптер беспроводного передатчика для HDC-5500 и HDC-3500



### Overview

Адаптер беспроводного передатчика HKC-WL50 — это специальная боковая панель для HDC-5500 и HDC-3500.

\* В комплект входит специальный адаптер для крепления батареи.

### Features

#### **Компактный корпус и сбалансированная конструкция**

HKC-WL50 добавляет в камеру возможности беспроводной передачи. Компактный корпус и сбалансированная конструкция снижают нагрузку на операторов во время длительных и выездных съемок.

#### **Беспроводная передача сигнала 4K**

HDC-5500 поддерживает вывод беспроводного сигнала 4K, а в HDC-3500 поддержка этого формата возможна при наличии адаптера HKC-WL50 и программной 4K-лицензии HZC-UHD50.

#### **Удобная интеграция со сторонними беспроводными решениями**

В HKC-WL50 уже интегрированы несколько сторонних беспроводных решений. Для получения дополнительной информации обратитесь к торговому представителю.

## Простая замена боковой панели

НКС-WL50 — одна из многочисленных панелей, доступных для HDC-5500 и HDC-3500. Панели легко сменить, если вам необходимо передать сигнал по оптоволоконному или триаксиальному кабелю.

### Related products



NETWORKED LIVE

#### HDC-3500

Портативная системная 4K-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами для передачи данных по оптоволоконному кабелю



NETWORKED LIVE

#### HDC-5500

Высокопроизводительная портативная системная 4K-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами и возможностью прямой передачи данных в 4K



#### HZC- UHD50 / HZC- UHD50M / HZC- UHD50W

Программные лицензии для съемки и передачи видео в 4K и прогрессивном формате 1080



#### HZC- HFR50 / HZC- HFR50M / HZC- HFR50W

Программные лицензии на съемку в формате HD с максимальным 8-кратным замедлением для системной камеры HDC-5500



#### HZC- QFR50 / HZC- QFR50M / HZC- QFR50W

HD с макс. 4-кратным замедлением с системной камерой HDC-3500 и пр.



## Gallery

