


## HKCU-REC55

Возможность записи на блоки управления HDCU-5500 и HDCU-3500



### Overview

Плата HKCU-REC55 обеспечивает блоки управления камерой HDCU-5500 и HDCU-3500 дополнительной функцией записи на внутреннюю карту памяти, увеличивая универсальность всей системы камеры и эффективность производства прямых трансляций.

При добавлении платы HKCU-REC55 блок управления камерой может записывать прямые трансляции в свою память. Поскольку ни дополнительный рекордер, ни кабели между блоком управления камерой и рекордером не требуются, процесс производства становится проще, а пространство в передвижной телестанции используется эффективнее. Во время записи файлы можно передавать в реальном времени с блока управления камерой на портативные SSD-накопители или в сетевые хранилища. Ждать передачи файлов не нужно — записанные файлы доступны сразу после съемки, что позволяет экономить время.

Блок управления камерой с платой HKCU-REC55 может записывать сигналы 4K и HD одновременно, благодаря чему система становится идеальной для параллельной прямой трансляции программ в форматах 4K HDR и HD SDR (SR Live) при использовании 4K-камер с поддержкой HDC-5500/3500 HDR.

Управлять запуском и остановкой записи, а также передачей файлов по сети можно с помощью встроенного ПО PWA-RCT1\* для платы HKCU-REC55 и сервера для прямых трансляций PWS-4500.

\* Требуется дополнительная лицензия PWAL-RCT50.

## Features

### **Прямая передача файлов на SSD или NAS**

Благодаря плате HKCU-REC55 у блока управления камерой появляются волоконные интерфейсы USB 3.0 и 10GbE, обеспечивающие прямую передачу файлов на портативный SSD (твердотельный накопитель) или NAS (сетевое устройство хранения данных). Передача файлов во время записи позволяет оптимизировать процессы, поскольку работать с материалами можно начать сразу после окончания съемки.

### **Экономия пространства и возможность записи в компактном блоке управления камерой**

Дополнительная плата с функцией записи устанавливается в блоке управления компактного размера, что позволяет упростить конфигурацию системы, повысить надежность эксплуатации и сэкономить пространство в передвижной телестанции, так как исключается необходимость использовать внешний рекордер или соединительные кабели.

### **Поддержка кодеков разных форматов**

HKCU-REC55 поддерживает разные форматы записи в 4K и HD в перечисленных ниже кодеках.

Кодек 4K\*: XAVC-I QFHD 480, XAVC-I QFHD 300, XAVC-L422 QFHD 200

Кодек HD: XAVC-I HD 100, MPEG HD 422, DNxHD

Для кодека DNxHD требуется дополнительная лицензия.

\* Требуется лицензия HZCU-UHDR50 для записи в 4К.

## Запись аудио с внешнего источника

Прием SDI-сигнала с интегрированным звуком и аналогового аудиосигнала.

### Related products



#### HDCU-5500

Блок управления системной камеры 4К/HD HDC-3500 для IP-трансляций



#### HDC-5500

Высокопроизводительная портативная системная 4К-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами и возможностью прямой передачи данных в 4К



#### HDC-3500

Портативная системная 4К-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами для передачи данных по оптоволоконному кабелю



#### HDCU-3500

Блок управления системной камеры 4К/HD HDC-3500 для IP-трансляций



#### HZCU-UHDR50

Лицензия на запись в 4К для блоков управления HDCU-5000/5500/3500



#### PWAL-RCT50

Контроль записи с помощью платы для блока управления и ПО PWA-RCT1



#### PWA-RCT1

Программное обеспечение для управления записью в устройствах PWS-4500, НККУ-REC55 и НККУ-REC50



#### HZCU-DHR50

Лицензия кодека DNxHD для блоков управления камерами HDCU-5000, HDCU-5500 и HDCU-3500

## Gallery

