

## LTO

Высокая емкость памяти: до 15 ТБ со сжатием (6 ТБ без сжатия)



## Overview

**Большая емкость памяти: до 6 ТБ без сжатия, 15 ТБ\* сжатых данных**

**Сверхвысокая скорость передачи: до 300 МБ/с без сжатия, до 750 МБ/с\* со сжатием**

**Доступен формат однократной записи и многократного считывания WORM (LTX6000W, LTX2500W, LTX1500W, LTX800W, LTX400W), который позволяет защитить ценные данные от случайного удаления и предотвратить изменение архивных файлов**

**Идеально подходит для резервирования, восстановления и архивации больших приложений**

**Повышенная надежность и эффективность благодаря технологическим новшествам**

**Возможности для разбиения на разделы и повышения уровня контроля и систематизации пространства**

**Идеальное решение для работы с RFID-метками**

**Чистящая лента: LTXCL**

## Specifications

### Объем записи

Исходный LTO Ultrium 7: LTO Ultrium 7 на 6 ТБ: 6 ТБ (недоступно для продажи в США)

Со сжатием LTO Ultrium 7: LTO Ultrium 7 на 15 ТБ: 15 ТБ (недоступно для продажи в США)

### Максимальная скорость передачи данных

Исходный LTO Ultrium 7: LTO Ultrium 7 на 300 Мбайт/с: LTO Ultrium 7 на 300 Мбайт/с: 300 Мбайт/с (недоступно для продажи в США)

Со сжатием LTO Ultrium 7: LTO Ultrium 7 на 750 Мбайт/с: 750 Мбайт/с (недоступно для продажи в США)

### Физические характеристики

Длина ленты (м) LTO Ultrium 7: LTO Ultrium 7, 960: 960 (недоступно для продажи в США)

Толщина ленты (мк) LTO Ultrium 7: 5,6 (недоступно

Площадь ленты (дюйм)	для продажи в США)
Ширина ленты (мм)	12,65

## По отношению к окружающей среде

Рабочая среда	10–45 °C (50–113 °F) 10–80% относительной влажности*1
Условия краткосрочного хранения	16–35 °C (60–95 °F) (за исключением LTO Ultrium 2 и LTO Ultrium) 20–80% относительной влажности*1 (за исключением LTO Ultrium 2 и LTO Ultrium)
Условия архивного хранения	16–25 °C (60–77 °F) (за исключением LTO Ultrium 2 и LTO Ultrium) 20–50% относительной влажности*1 (за исключением LTO Ultrium 2 и LTO Ultrium)
Условия хранения	16–32 °C (60–90 °F) (только для LTO Ultrium 2 и LTO Ultrium) 20–80% относительной влажности*1 (только для LTO Ultrium 2 и LTO Ultrium)
Условия	От -23 до +49 °C (от -9 до +120 °F)

условия транспортировки	5–80% относительной влажности*1
----------------------------	------------------------------------

---

Максимальная температура влажного термометра	26 °C (79 °F)
---	---------------

---

### Габариты (номинальные)

Ширина картриджа (мм)	105,4
--------------------------	-------

---

Высота картриджа (мм)	102
--------------------------	-----

---

Глубина картриджа (мм)	21,5
---------------------------	------

---

### Примечания

*1	Без конденсации
----	-----------------

---

## Gallery

