

ODBK-201

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Overview

ODBK-201 — блок питания для ODS-L30M/L60.

Серия ODBK-20X предназначена для использования с ODS-D280F и ODS-D77F.

Мир решений

Related products



ODS-L30M

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-L60E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-L100E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-D280F

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



ODS- D380F

* За подробностями
обращайтесь к
местному
торговому
представителю.

Gallery

