

ODS-D380U

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Overview

Предположительный срок хранения всех данных составляет 100 лет*

Автономный привод для архивов оптических дисков ODS-D380U входит в семейство специализированных решений, предназначенных для обеспечения расширенных возможностей хранения и архивации всех видов аудио- и видеоматериалов, а также файлов данных в течение длительного срока.

* Средний прогнозируемый срок службы оголенного архивного диска, согласно внутренним исследованиям по методу ISO/IEC16963. (Поколения 2 и 3)

Глубокое архивирование, удовлетворяющее требованиям долговременного хранения

Имея полную обратную совместимость, технология Optical Disc Archive от Sony обеспечивает возможность считывания данных для всех поколений картриджей с оптическими дисками, что позволяет сохранять доступ к контенту на протяжении более 100 лет и исключает необходимость принудительного перехода на новые носители в связи с устареванием существующего оборудования и приводов.

Надежный и прочный носитель большой емкости

В приводе используется картридж с одним оптическим диском, который является альтернативой для LTO или традиционных магнитных лент долговременного хранения ценных архивных фондов. Отличающийся низкой общей стоимостью владения, картридж с оптическим диском Sony обеспечивает очень быстрый произвольный доступ ко всему контенту и файлам. Инновационная конструкция привода позволяет работать в «двухканальном» режиме, и, поскольку это решение, которое не зависит от формата, вы можете сохранять ваши данные в файловом формате. Картриджи с оптическими дисками от Sony выпускаются емкостью 600 ГБ, 1,2 ТБ, 1,5 ТБ, 3,3 ТБ и 5,5 ТБ* в вариантах для однократной или многократной записи.

* Картриджи ODC5500R на 5,5 ТБ и ODC3300R на 3,3 ТБ используются для однократной записи. Приводы ODS-D380U/ODS-D380F могут считывать данные с картриджей поколения 1–3 и записывать на картриджи поколения 2 и 3. Приводы ODS-D280U/ODS-D280F могут считывать данные с картриджей 1 и 2 поколения и записывать на картриджи 2 поколения. Приводы ODS-D55U/ODS-D77UA/ODS-D77F могут как считывать данные с картриджа поколения 1, так и записывать на него. Картриджи поколения 1: ODC300R/RE, ODC600R/RE, ODC1200RE, ODC1500R Картриджи поколения 2: ODC3300R Картриджи поколения 3: ODC5500R

Идеальное решение для долговременного и оперативного архивирования

Система Sony идеальна для глубокого, долговременного архивирования, например, для создания вещательных архивов, когда лента данных не гарантирует нужные характеристики или не удовлетворяет требованиям к однократной записи для очень длительного хранения. Данная система может играть роль архива резервных копий, располагаемого в удаленном месте, и идеальна для

обеспечения сохранности бизнес-данных/восстановления данных после катастроф, а также для комплексов постпроизводства, видео-, киноархивов, архивов съемочных материалов и национальных архивов. Систему также можно использовать для хранения новостных и спортивных клипов, когда требуется оперативное хранение, быстрый просмотр (почти в режиме онлайн) и хранение прокси-клипов.

Мир решений

Решение Optical Disc Archive, разработанное Sony, используется в различных сферах, где жизненно важно иметь быстрый и надежный доступ к ценным данным в легко масштабируемой и недорогой в содержании системе. Optical Disc Archive (ODA) используется для управления архивированием данных в семи ключевых отраслях экономики — от электронных СМИ до сфер здравоохранения, образования, банковской инфраструктуры и не только.

Ознакомьтесь с нашими решениями ODA или свяжитесь с нами, чтобы узнать, как они могут повысить доходность любого бизнеса.

Features

Высокая скорость передачи данных

Устройство ODS-D380U отличается высокой скоростью передачи данных. Максимальная скорость чтения — 3 Гбит/с*. Максимальная скорость записи — 1,5 Гбит/с (с включенной проверкой)*. Производительность зависит от типа картриджей.

* При использовании картриджа третьего поколения ODC-5500R емкостью 5,5 ТБ с поддержкой однократной записи.

Интерфейс SuperSpeed USB со скоростью

передачи данных 10 Гбит/с (USB 3.2) для удобства подключения

Автономный привод для архивов оптических дисков ODS-D380U является устройством plug and play с интерфейсом USB 3.2.

Картриджи с оптическими дисками, представляющие собой один накопитель большой емкости, делают доступ к файлам очень простым.

Система картриджей Sony с оптическими дисками спроектирована и производится по исключительно высоким спецификациям; это надежная, прочная и портативная медиасистема для долговременного хранения данных. Картриджи с оптическими дисками выпускаются емкостью 600 ГБ, 1,2 ТБ, 1,5 ТБ, 3,3 ТБ и 5,5 ТБ* в вариантах для однократной или многократной записи.

* Картриджи ODC5500R на 5,5 ТБ и ODC3300R на 3,3 ТБ используются для однократной записи. Информация о совместимости поколений устройств доступна в обзорной таблице.

Specifications

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

I/F	SuperSpeed USB со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (USB 3.2) / USB 3.0
Требования к электропитанию	19,5 В пост. тока (с комплектным сетевым адаптером)

Потребляемая мощность	Макс. прибл. 105 Вт (ориентировочно)
Рабочая температура	5°C–40°C (41°–104°F) (ориентировочно)
Температура хранения	-20°C...+60°C (-4°F...+140°F) (ориентировочно)
Влажность	20–90% (относительная влажность) (ориентировочно)
Масса	Прибл. 4,8 кг (ориентировочно)
Габариты (Ш x В x Г)	146 × 95,5 × 414,4 мм (без выступающих частей, ориентировочно)

Related products



ODS-D77UA

Устройство ODS-D77UA отличается высокой скоростью передачи данных. Чтение: 1,1 ГБ/с. Однократная запись: 440 МБ/с. С возможностью перезаписи: 160 МБ/с. (при использовании контрольного чтения после записи).



ODS-D280F

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при



ODS-D280U

Автономные приводы Optical Disc Archive с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



ODS-D380F

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.

Выполнение зависит от типа картриджа.

использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



ODS-L30M

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-L60E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-L100E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Optical Disc Archive Cartridge Generation 1

Диск емкостью 300 ГБ*, 600 ГБ, 1,2 ТБ и 1,5 ТБ (однократная и многократная запись)
ODC300R, ODC300RE, ODC600R, ODC600RE, ODC1200RE, ODC1500R



File Server mode License for FM2

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Content Manager

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



File Manager2

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Optical Disc Archive Cartridge Generation 2

Картридж ODC-3300R емкостью 3,3 ТБ для однократной записи

Gallery

