

Optical Disc Archive Software (Driver)

* За подробностями
обращайтесь к местному
торговому представителю.



Overview

данная служебная программа позволяет считывать/
записывать файлы с сервера, подключенного к приводу
системы архивации оптических дисков ODS-D77U/D77F ODS
REF-D55U.

включает в себя служебную программу и файловую систему.

Features

простое считывание/запись файлов

данная служебная программа позволяет переносить файлы
с ПК, подключенного к приводу системы архивации
оптических дисков ODS-D77U/D77F-D55U ODS REF
восстанавливающая Sony.

Specifications

операционная система: ODS-D55U/ODS-D77U

Microsoft Windows XP Professional
с пакетом обновлений 3 REF

более поздней версии
Microsoft Windows 7 Professional,

32- / 64-разрядная версия, пакет

Windows

обновления версии Service Pack 1 REF более поздней версии Microsoft Windows 7 Ultimate, 32- / 64-разрядная версия, пакет обновления версии Service Pack 1 REF более поздней версии Microsoft Windows 8 профессиональная, 32- / 64-разрядная версия Microsoft Windows 8.1 , 32- / 64-разрядная версия Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2

Mac

Mac OS X 10.6.8 REF более поздней версии (32- / 64-разрядная версия) Mac OS X 10.7.4 REF более поздней версии (64-разрядная версия) Mac OS X 10.8.4 сетевой принтер недоступен REF более поздней версии Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.10/10.10.1

Red Hat Enterprise Linux 6.2 (64-разрядная версия)

Linux	Red Hat Enterprise Linux 6.3 (64-разрядная версия) Red Hat Enterprise Linux 6.4 (64-разрядная версия) Red Hat Enterprise Linux 6.5 (64-разрядная версия) Red Hat Enterprise Linux 6.6 (64-разрядная версия) Red Hat Enterprise Linux 7.0 (64-разрядная версия)
-------	--

Примечание	при использовании дистрибутива CentOS обратитесь к менеджеру по продажам Sony
------------	---

операционная система: ODS-D77F

Windows	Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2
---------	---

Linux	Red Hat Enterprise Linux 6.2 (64-разрядная версия) Red Hat Enterprise Linux 6.3 (64-разрядная версия) Red Hat Enterprise Linux 6.4 (64-разрядная версия) Red Hat Enterprise Linux 6.5 (64-
-------	---

разрядная версия)
Red Hat Enterprise Linux 6.6 (64-
разрядная версия)
Red Hat Enterprise Linux 7.0 (64-
разрядная версия)

Примечание при использовании
дистрибутива CentOS
обратитесь к менеджеру по
продажам Sony.

Память

Windows 32-разрядная ос: Более 4 гб REF
64-разрядная ос: 2 гб x
(количество устройств + 1) REF
более

Mac 32-разрядная ос: Более 4 гб REF
64-разрядная ос: 2 гб x
(количество устройств + 1) REF
более

Linux 64-разрядная ос: 2 гб x
(количество устройств + 1) REF
более

Вместимость жесткого диска

	32-разрядный ПК: Более 16 Гб REF
Windows/Mac/Linux	64-разрядный ПК: 8 Гб + 16 Гб x (количество устройств + 1) REF более

Интерфейс

	высокоскоростной USB (USB 2.0): требуется хост-контроллер высокоскоростного USB (USB 2.0).
ODS-D55U/ODS-D77U (USB)	Сверхскоростной USB (USB 3.0): требуется хост-контроллер сверхскоростного USB (USB 3.0). встроенные порты в компьютерах Mac поддерживаются только USB-порты.
ODS-D77F (оптоволоконный канал)	требуется хост-контроллер оптоволоконного канала. рекомендуемый контроллер: QLE2560/QLE2562 (оптоволоконный адаптер QLogic(R) PCIe порты 8 Гбит/с)

Примечания

Примечания

данные системные требования относятся не ко всем компьютерам. при использовании ПК Выпекайте ODS-D77U получения базе WINDOWS 7 REF Windows Server 2008 R2 рекомендуется обязуются на договорной основе восстанавливающая следующую программу обновления Microsoft. <http://support.microsoft.com/kb/2581464> для совместного использования программы обновления Windows 7 и Windows Server 2008 R2 REF оптического диска по архивации Выпекайте повышена скорость считывания/записи данных ODS-D77U.

1. зарегистрируйтесь и загрузите программу обновления получения сайте службы поддержки Microsoft, которая указан выше.
2. разархивируйте и установите программу обновления.

- все необходимые настройки, связанные с программой обновления будут завершены при установке оптического диска по архивации: следовательно, не требуется

Примечания

выполнять настройки регистра, перечисленные в нижней части вышеупомянутой страницы сайта службы поддержки.

- программа обновления не повлияет получения работу других USB-устройств.

- программа предназначена исключительно для обновления операционных систем Windows 7 REF Windows Server 2008 r2.

Related products



ODS-D55U

Автономный накопитель для архивов оптических дисков со скоростью передачи данных 330 Мбит/с (чтение), 210 Мбит/с (запись на однократно записываемые диски) или 130 Мбит/с (запись на перезаписываемые диски)



ODS-D77UA

Устройство ODS-D77UA отличается высокой скоростью передачи данных. Чтение: 1,1 ГБ/с. Однократная запись: 440 МБ/с. С возможностью перезаписи: 160 МБ/с. (при использовании контрольного чтения после записи). Выполнение зависит от типа картриджа.



ODS-L30M

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-L60E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS- L100E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS- D280U

Автономные приводы Optical Disc Archive с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



ODS- D280F

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



Content Manager

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



File Manager2

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.

Gallery

