

PSZ-HB Series

Портативный жесткий диск емкостью 2 ТБ/1 ТБ с поддержкой интерфейса Thunderbolt



Overview

Портативный жесткий диск с поддержкой интерфейса Thunderbolt, высокой надежностью и служебными программами в комплекте.

Портативный жесткий диск PSZ-HB1T с емкостью 1 ТБ и поддержкой интерфейсов Thunderbolt и USB 3.0. Надежный прорезиненный кожух делает жесткий диск устойчивым к внешнему воздействию — вибрации, попаданию капель воды и пыли. Емкость в 1 ТБ и цифровой поток до 120 МБ/с позволяют использовать его в студиях для постпроизводства и вещательных компаниях. Жесткий диск предварительно отформатирован в системе exFAT и совместим с широким диапазоном оборудования Sony, а также компьютеров на базе Mac и Windows.

Интерфейсы Thunderbolt и USB 3.0

Слоты Thunderbolt и USB 3.0 обеспечивают большую универсальность и эффективность работы, в особенности на Mac. В комплекте жесткого диска идет кабель Thunderbolt 0,5 м и кабель USB 3.0.

Надежность и долговечность

Надежный прорезиненный кожух делает жесткий диск устойчивым к попаданию пыли и капель воды.

ПО Memory Media Utility

ПО Memory Media Utility обеспечивает дополнительное удобство при управлении данными.

Высокая надежность и скорость передачи данных

PSZ-HB2T обладает емкостью 2 ТБ и позволяет передавать данные со скоростью 122 Мбайт/с.

Предварительное форматирование exFAT

Совместимость с широким диапазоном оборудования Sony, а также компьютерами на базе Mac и Windows.

Features

Двойной интерфейс Thunderbolt и USB 3.0 для полной универсальности

Разъемы Thunderbolt и USB 3.0 обеспечивают высокую эффективность и практически полную универсальность, в особенности на Mac — его порт USB останется свободным для подключения другого оборудования даже во время резервного копирования данных на жесткий диск. В комплекте жесткого диска идет кабель Thunderbolt 0,5 м и кабель USB 3.0.

Высокая надежность гарантирует стабильность работы во внестудийных условиях.

Надежный прорезиненный кожух делает жесткий диск устойчивым к внешнему воздействию — вибрации, попаданию капель воды и пыли*1. В комплекте также идет жесткий кейс для удобства перевозки. Жесткий диск соответствует стандартам тестирования Sony и официальным стандартам Министерства обороны США*2. Он способен выдержать падение с высоты до 2,4 метров*3 (в жестком кейсе, 2 метра*3 без жесткого диска). Жесткий диск также устойчив к попаданию капель воды, а также защищен настолько надежно, что его работу не нарушит даже

попадание внутрь частиц пыли.

*1 Соответствие стандарту пылеустойчивости IP5X и стандарту устойчивости к попаданию капель IPX4 с кремниевым кожухом и жестким кейсом.

*2 Проведено тестирование в соответствии со стандартом MIL-STD-810G. *3 По результатам тестирования Sony. При тестировании SSD/HDD роняли на ковролин на 6 сторон корпуса. Sony не гарантирует сохранность записанных данных и внешнего корпуса в любых ситуациях и условиях. Диск запрещено намеренно бросать или наносить по нему удары.

Высокая надежность

Питание по интерфейсу передачи данных минимизирует вероятность возникновения ошибок данных в случае сбоя питания. Два порта (Thunderbolt и USB 3.0) обеспечивают надежность работы в случае неожиданных проблем в работе одного порта.

ПО для обработки медиа Memory Media Utility от Sony

ПО Memory Media Utility обеспечивает дополнительное удобство при управлении данными. Функция Media Information отображает название модели и доступное место. Функция Disk Status Check обеспечивает дополнительную безопасность. Программное обеспечение также позволяет одновременно выполнять резервное копирование на три носителя с подтверждением, а библиотека может отображать информацию обо всех портативных устройствах для хранения информации, которые зарегистрированы в программе.

Форматирование в exFAT, FAT32, HFS и NTFS

Жесткий диск предварительно отформатирован в системе exFAT и совместим с широким диапазоном оборудования

Sony, а также компьютеров на базе Mac и Windows.

Высокая надежность и скорость передачи данных

PSZ-HB1T обладает емкостью 1 ТБ, а PSZ-HB2T — 2 ТБ.

Емкость в 2 ТБ позволяет выполнять резервное копирование и хранить крупные файлы, например, фильмы в формате 4К. На модели с емкостью 2 ТБ можно хранить файлы 4К XAVC продолжительностью до 300 минут (60р, 600 Мбит/с)*. Высокоскоростная передача данных — 122 Мбайт/с на PSZ-HB2T, 120 Мбайт/с на PSZ-HB1T.

* Время записи может отличаться в зависимости от условий записи.

Gallery

