

PSZ-HC Series

Портативный жесткий диск емкостью 2 ТБ / 1 ТБ с двойным интерфейсом USB 3.1 (Gen 1) для разъемов Type-A и Type-C



Overview

Высоконадежный портативный жесткий диск со скоростью передачи данных 138 Мбит/с, двойным интерфейсом USB 3.1 (Gen 1) для разъемов Type-A и Type-C и с набором служебных программ

Емкость портативных жестких дисков PSZ-HC1T и PSZ-HC2T составляет 1 ТБ и 2 ТБ соответственно; также они оснащены двойным интерфейсом USB 3.1 (Gen 1) для разъемов Type-A и Type-C. Для удобства к разъему Type-A прикреплен кабель, а к разъему Type-C при необходимости можно подсоединить длинный USB-кабель. Надежный прорезиненный кожух делает жесткие диски устойчивыми к внешнему воздействию — вибрации, попаданию пыли и капель воды. Благодаря большой емкости и высокой скорости передачи данных (138 Мбит/с*) загрузка не доставит хлопот. Жесткие диски предварительно отформатированы в системе exFAT и совместимы с различным оборудованием Sony, а также компьютерами на базе Mac и Windows.

* По результатам внутреннего тестирования Sony. Скорость передачи данных зависит от подключаемых основных устройств, версии операционной системы и условий использования.

Двойной интерфейс USB 3.1 (Gen 1) для разъемов Type-A и Type-C

Двойной интерфейс USB 3.1 (Gen 1) для разъемов Type-A и Type-C обеспечивает удобство и больше возможностей подключения. К разъему Type-A прикреплен кабель.

Надежность и долговечность

Надежный прорезиненный кожух делает жесткий диск устойчивым к попаданию пыли и капель воды.

ПО Memory Media Utility

ПО Memory Media Utility обеспечивает дополнительное удобство при управлении данными.

Высокая надежность и скорость передачи данных

Емкость PSZ-HC1T составляет 1 ТБ, а емкость PSZ-HC2T — 2 ТБ. Оба диска характеризуются высокой скоростью передачи данных — 138 Мбит/с*.

* По результатам внутреннего тестирования Sony. Скорость передачи данных зависит от подключаемых основных устройств, версии операционной системы и условий использования.

Предварительное форматирование exFAT

Совместимость с широким диапазоном оборудования Sony, а также компьютерами на базе Mac и Windows.

Features

Двойной интерфейс USB 3.1 (Gen 1) для разъемов Type-A и Type-C

Двойной интерфейс USB 3.1 (Gen 1) для разъемов Type-A и Type-C обеспечивает удобство и больше возможностей подключения. К разъему Type-A прикреплен кабель, которым можно легко воспользоваться, не беспокоясь о

правильности подключения. К разъему Type-C можно при необходимости подсоединить длинный USB-кабель.

Высокая надежность гарантирует стабильность работы во внестудийных условиях.

Надежный прорезиненный кожух делает жесткий диск устойчивым к внешнему воздействию — вибрации, попаданию капель воды и пыли*1. В комплекте с дисками также идут жесткие кейсы для удобства пользования и перевозки. Жесткие диски соответствуют стандартам тестирования Sony и официальным стандартам Министерства обороны США*2. Они способны выдержать падение с высоты до 2,4 метра*3 в жестком кейсе и до 2 метров*3 без него. Изделия также защищены от попадания капель воды, например во время небольшого дождя.

*1 Соответствие стандарту пылеустойчивости IP5X и стандарту устойчивости к попаданию капель IPX4 с кремниевым кожухом и жестким кейсом.

*2 Проведено тестирование в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.

*3 По результатам тестирования Sony. При тестировании SSD/HDD роняли на ковролин на 6 сторон корпуса. Sony не гарантирует сохранность данных и внешнего корпуса в любых условиях. Диск нельзя бросать или наносить по нему удары.

Высокая надежность

Питание по интерфейсу передачи данных минимизирует вероятность возникновения ошибок данных в случае сбоя питания. Два порта (Thunderbolt и USB 3.0) обеспечивают надежность работы в случае неожиданных проблем в работе одного порта.

ПО для обработки медиа Memory Media Utility от

Sony

ПО Memory Media Utility обеспечивает дополнительное удобство при управлении данными. Функция Media Information отображает название модели и доступное место. Функция Disk Status Check обеспечивает дополнительную безопасность. Программное обеспечение также позволяет одновременно выполнять резервное копирование на три носителя с подтверждением, а библиотека может отображать информацию обо всех портативных устройствах для хранения информации, которые зарегистрированы в программе.

Предварительное форматирование exFAT

Жесткие диски предварительно отформатированы в системе exFAT и совместимы с различным оборудованием Sony, а также компьютерами на базе Mac и Windows.

Высокая надежность и скорость передачи данных

Емкость PSZ-HC1T составляет 1 ТБ, а емкость PSZ-HC2T — 2ТБ. Диски имеют большую емкость и характеризуются высокой скоростью передачи данных (138 Мбит/с).

Specifications

Технические данные

Емкость	1 ТБ / 2 ТБ
---------	-------------

Размер/число оборотов жесткого диска	2,5 дюйма / 5400 об/мин
--------------------------------------	-------------------------

USB 3.1 Gen 1
1 разъем Type-A c

Интерфейс	прикрепленным кабелем, 1 разъем Type-C
Скорость передачи [считывание/запись]	До 138 МБ/с*1
Источник питания	Шина USB (5 В постоянного тока)
Потребляемая мощность	4,5 Вт (USB 3.0)
Рабочая температура	От 5 °С до 40 °С
Рабочая влажность	8–90% (без конденсата)
Температура хранения	От -20 °С до 60 °С
Влажность при хранении	8–90% (без конденсата)
Устойчивость к вибрации*2	2,0 м*2 (без жесткого кейса) 2,4 м*2 (в жестком кейсе) 1,22 м в соответствии со стандартом MIL-STD-810G (без жесткого кейса)
Защита от попадания пыли и капель воды	IP5X/IPX4

Размер и вес	168 x 103,2 x 29,4 мм, 380 г
Файловые системы (заводские настройки по умолчанию)	exFAT
Операционная система	* Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 * Mac OS X 10.9, OS X 10.10, OS X 10.11
Гарантия	3 года

Примечания

*1

По результатам внутреннего тестирования Sony. Скорость передачи данных зависит от подключаемых основных устройств, версии операционной системы и условий использования.

*2

По результатам тестирования Sony. При тестировании SSD/HDD роняли на ковролин на 6 сторон корпуса. Sony не гарантирует сохранность данных и внешнего корпуса в

любых условиях. Диск нельзя бросать или наносить по нему удары.

Gallery

