

RCP-1000

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/HXC. 6 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



Overview

RCP-1000 — простая панель дистанционного управления со специализированными базовыми операциями. В блоке регулировки диафрагмы и общего уровня черного используется джойстик. В 19-дюймовой стойке EIA можно разместить до шести панелей. Можно настроить различные установки в соответствии с рабочей конфигурацией и частотой использования функций.

Features

Простая и компактная конструкция.

Эта панель управления содержит функции, необходимые для выполнения основных операций в камерах, и обеспечивает простое и точное управление различными функциями.

Окно дисплея IRIS (Диафрагма)/MB (Общий уровень черного)

В окне IRIS (Диафрагма) отображается установка диафрагмы как число F. Если объектив закрыт, отображается «CLS». В окне MB отображается значение установки общего уровня черного.

Прямое управление фильтрами и кнопки общего усиления

Простой доступ к нейтральным (ND) и

цветокорректирующим (CC) фильтром, а также регулировка общего усиления

Назначаемый переключатель.

Свободному переключателю можно назначать любую функцию.

Совместимость с разными системами управления

Пользователи камерной системы HDC/HSC/BVP могут построить многокамерную систему управления, используя CNU-700. В системе с CNU-700 два блока CNU можно использовать для управления системой камер, включающей до 24 камер.

Можно также построить систему с использованием локальной сети, установив соединение с блоком камерного канала, который совместим с ЛВС.

Specifications

Общие характеристики

Источник питания	10,5 – 30 В пост.
------------------	-------------------

Потребляемая мощность	2 Вт
-----------------------	------

Рабочая температура	От 5 до 40 °C
---------------------	---------------

Габариты (Ш x В x Г) (без выступающих частей)	68 × 244 × 123,7 мм
--	---------------------

Масса 1,1 кг

Входные и выходные соединители

CCU/CNU Многофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1)

EXT I/O (Внешний вход/выход) D-sub 9-контактный (розетка) x1

Related products



HDCU-3100

Блок управления камерами следующего поколения с поддержкой передачи по IP-сети



HXC-FB80

Студийная цветная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor™



MSU-3000

Центральный блок настройки, горизонтальная панель дистанционного управления многокамерной системой



MSU-3500

Центральный блок настройки, вертикальная панель дистанционного управления многокамерной системой

Gallery

