

## RCP-1001

Кнопочный вариант обычной панели дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC. 6 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



### Overview

RCP-1001 – компактная панель дистанционного управления со специализированными базовыми операциями. В блоке регулировки диафрагмы и общего уровня черного используются наборные (вращающиеся) регуляторы. В 19-дюймовой стойке EIA можно разместить до шести панелей. Можно конфигурировать различные установки в соответствии с рабочей конфигурацией и частотой использования функций.

### Features

#### **Простая и компактная конструкция**

Эта панель управления содержит функции, необходимые для выполнения основных операций в камерах, и обеспечивает простое и точное управление различными функциями камер.

#### **Окно дисплея IRIS (Диафрагма)/MB (Общий уровень черного)**

В окне IRIS (Диафрагма) отображается установка диафрагмы как число F. Если объектив закрыт, отображается «CLS». В окне MB отображается значение установки общего уровня черного.

#### **Прямое управление фильтрами и кнопки общего усиления**

Простой доступ к нейтральным (ND) и цветокорректирующим (CC) фильтрам, а также регулировка общего усиления

## Назначаемый переключатель

Свободному переключателю можно назначить любую функцию.

## Возможность построения разных систем управления

Пользователи HDC/HSC/BVP могут построить многокамерную систему управления, используя CNU-700. В системе с CNU-700 два блока CNU можно использовать для управления камерной системой, содержащей до 24 камер. Можно также построить систему с использованием локальной сети, сделав соединение с блоком камерного канала, который совместим с ЛВС.

## Specifications

### Общие характеристики

Источник питания	10,5 – 30 В пост.
------------------	-------------------

Потребляемая мощность	2 Вт
-----------------------	------

Рабочая температура	От 5 до 40 °C
---------------------	---------------

Габариты (Ш x В x Г) (без выступающих частей)	68 × 244 × 84,4 мм
--	--------------------

Масса	1,1 кг
-------	--------

## Входные и выходные соединители

CCU/CNU	Многофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1)
EXT I/O (Внешний вход/выход)	D-sub 9-контактный (розетка) x1

### Related products



#### **HXC-FB80**

Студийная цветная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor™



#### **MSU-3000**

Центральный блок настройки, горизонтальная панель дистанционного управления многокамерной системой



#### **MSU-3500**

Центральный блок настройки, вертикальная панель дистанционного управления многокамерной системой

## Gallery

