

RM-280

Пульт видеомонтажа



Overview

RM-280 – компактный пульт видеомонтажа, предназначенный для простого дистанционного управления ВМ или основными функциями монтажа на двух ВМ

Features

Видеомонтаж на двух ВМ

Режим монтажа сборкой и вставкой

Имеются кнопки монтажных функций, такие как «In and Out -point entry» (Ввод входной и выходной точек), «+ and – Trim» (Подстройка + и –), «Auto Edit» (Автоматический монтаж), «Preview/Review (Предварительный/Контрольный просмотр), «Go To» (Переход в поисковую точку), «All Stop» (Остановка всех операций).

Возможность выбора режима монтажа: ТС (Временной код)/CTL (Сигнал управления)/RTC (Относительный временной код)

Возможность обучения на основе времени задержки при монтаже (Pinch-on-delay time) для точной подстройки синхронизации

входной монтажной точки рекордера и плеера.

Установка времени задержки при монтаже

Подача режиссерского сигнала или сигнала tally через порт для миништекера

Вход опорного видеосигнала для синхронизации с другим оборудованием

Функция дистанционного управления ВМ: Воспроизведение, Прямая/Обратная перемотка, Запись, Стоп, Пауза, Монтаж, Опережающий пуск.

Различные системные частоты, включая 29,97, 25, 24, 23,98 Гц

Поиск изображения с использованием ручки Jog/Shuttle в режимах Jog(Покадровый поиск), Shuttle (Челночный поиск) и Var (Воспроизведение с переменной скоростью).

Возможность электропитания с использованием входящего в комплект сетевого адаптера электропитания или непосредственно от подключенного рекордера HDCAM HDW-S280 через его выход DC (Постоянное напряжение).

Удобная раскладка клавиатуры для быстрого выполнения операций.

Отображение сообщений об ошибке на дисплее с указанием типа ошибки и имени устройства, в котором произошел сбой, для немедленного принятия необходимых мер.

Gallery

