

SNC-EM632RC

ИК-камера повышенной прочности для наружной съемки 10800p/30 кадр/с на платформе IPELA ENGINE EX™



Overview

Камера повышенной прочности для круглосуточного видеонаблюдения с отличным качеством изображения Full HD и ИК-подсветкой.

Эта компактная купольная камера повышенной прочности Full HD позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение даже в неблагоприятных условиях — как внутри помещения, так и снаружи в плохую погоду.

Погодоустойчивая камера с защитой от вандализма SNC-EM632RC идеально подходит для обеспечения безопасности, видеонаблюдения и мониторинга в различных средах — от банков, заводов, торговых центров и офисов до аэропортов, автомобильных парковок и транспортных средств.

Чувствительный CMOS-датчик Exmor™ и система обработки сигнала Sony PELA ENGINE EX последнего поколения гарантируют Full HD-качество видеоизображения. Каждый фрагмент видеозаписи будет четче и с более высокой степенью детализации — даже в условиях недостаточного или слишком резкого освещения, когда другие камеры не гарантируют качества. Еще одна «умная» технология — интеллектуальная система видеоаналитики DEPA Advanced,

которая в зависимости от настроек пользователя может отправлять сигналы тревоги в определенной ситуации.

Встроенная система стабилизации изображения помогает сохранить четкость и детальность и минимизирует воздействие механической вибрации, если камера находится под сильным ветром на уличном столбе или установлена над оживленной автомагистралью.

Это комплексное решение также оснащено инфракрасной (ИК) подсветкой, которая позволяет видеть объекты в абсолютной темноте на расстоянии до 30 м от камеры.

Поддержка технологии PoE (питание через Ethernet) позволяет использовать для IP-видео и питания один кабель, а простая настройка фокусировки и масштабирования помогают сократить время установки и затраты на техническое обслуживание.

Благодаря герметичному корпусу эта купольная камера обеспечивает надежную работу в суровых условиях внутри или вне помещений. Камера способна работать при экстремальных температурах (от -40°C до +50°C при использовании PoE+ или от -30°C до +50°C с помощью PoE). Дополнительную надежность камеры обеспечивает корпус с защитой от вандалов, который соответствует стандарту IK10 (защита от механических воздействий) и классу защиты IP66 от попадания пыли и влаги.

***Продукт изображен с кожухом/аксессуаром.
Кожух/аксессуар продается отдельно**

Features

Благодаря качеству Full HD Вы не упустите ни одну деталь

Чувствительный CMOS-датчик Exmor позволяет получать четкие видеоизображения в качестве Full HD (1920 x 1080) с частотой до 30 кадров/с.

технологией IPELA ENGINE EX

Уникальная платформа обработки сигнала Sony IPELA ENGINE EX обеспечивает лучшее в классе качество обработки изображений. Система XDNR (Excellent Dynamic Noise Reduction) гарантирует четкость в условиях низкой освещенности, а технология улучшения разборчивости объектов (Visibility Enhancer, VE) обеспечивает попиксельную динамическую оптимизацию яркости и цвета. Кроме того, возможности камеры расширяет аналитическая система DEPA Advanced с технологией распознавания лиц, которая в зависимости от настроек пользователя может подать сигнал тревоги.

Широкий динамический диапазон

Инновационная технология View-DR позволяет добиться динамического диапазона, эквивалентного 90 дБ, с коррекцией изображения в случае слишком яркого освещения или помех из-за солнечного света.

Всегда готова к работе, даже в условиях очень плохой видимости

Встроенная ИК-подсветка позволяет видеть объекты в абсолютной темноте (0 лк) на расстоянии до 30 м (50 IRE) от камеры. Благодаря технологии View DR и высококачественной ИК-подсветке изображения можно получать без переэкспонирования.

Оптимальное изображение днем и ночью

Функция «День/Ночь» автоматически переключает режим съемки на дневной и ночной в зависимости от освещенности.

Стабилизация изображения

Механические вибрации, вызванные порывами ветра или движением автомобилей, могут привести к ухудшению качества изображения — размытости и нечеткости. Встроенный стабилизатор минимизирует эти эффекты и делает изображение более четким и детальным.

Оптимальное качество изображения в любой ситуации

Различные режимы съемки с предустановленными настройками обеспечивают оптимальное качество изображения в разных условиях освещенности и для разных задач.

Выбор качества записи

Выберите оптимальный для вашей IP-сети режим сжатия видеозаписи: переменный цифровой поток (VBR) или постоянный цифровой поток (CBR).

С легкостью переносит суровые условия

Камера оснащена защитой от вандалов, соответствует стандартам IK10 (защита от механических воздействий). Благодаря пылеводонепроницаемости (стандарт IP66) камера идеально подходит для видеонаблюдения вне помещений, в том числе в условиях повышенной влажности с риском попадания воды.

PoE: гибкие варианты подачи электропитания

Питание на камеру можно подавать через Ethernet (совместимость с IEEE 802.3af/IEEE 802.3at (PoE/PoE+)). Это упрощает установку, так как дополнительные кабели не требуются.

Просмотр на смартфоне

С помощью смартфона или планшетного компьютера можно безопасно просматривать изображения и изменять настройки удаленно.

Простая и быстрая установка

Легкая и быстрая настройка фокусировки и масштабирования упрощает установку и сокращает время на техническое обслуживание. Для упрощения настройки сети используется приложение с инструкциями (в комплекте) SNC Easy IP Setup.

Соответствие стандарту взаимной работоспособности ONVIF (Open network video interface forum — «Форум открытого сетевого видеоинтерфейса»)

Поддержка ONVIF упрощает установку благодаря широкому выбору VMS-платформ и устройств, что обеспечивает управление камерой и потоковым видео. Стандарт ONVIF (Форум открытого сетевого видеоинтерфейса) определяет общий протокол обмена информацией между сетевыми видеоустройствами, включая автоматическое опознавание устройств и потоковое видео.

Specifications

Камера

| | |
|----------------------------|---|
| Датчик изображения | 1/2,9-дюймовый CMOS-датчик Exmor с прогрессивной разверткой |
| Число эффективных пикселей | Около 2.14 Мегапикселей |
| Система сигналов | NTSC/PAL (с переключением) |
| Система синхронизации | Внутренняя синхронизация |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Минимальная освещенность (50 IRE) | Цвет: 0,1 лк (F1.2, View-DR выкл., VE выкл., АРУ вкл., 1/30 с, 30 кадров/с) Ч/Б: 0 лк (ИК-светодиод вкл.) |
| Минимальная освещенность (30 IRE) | Цвет: 0,06 лк (F1.2, View-DR выкл., VE выкл., АРУ вкл., 1/30 с, 30 кадров/с) Ч/Б: 0 лк (ИК-светодиод вкл.) |
| Динамический диапазон | Эквивалент 90 дБ с технологией View-DR |
| Отношение сигнал/шум (усиление 0 дБ) | Более 50 дБ |
| Усиление | Auto (Авто) |
| Скорость затвора | 1/1 – 1/10 000 с |
| Регулировка экспозиции | Компенсация экспозиции, АРУ, регулировка скорости затвора, регулировка диафрагмы |
| Баланс белого | Автоматическое слежение за балансом белого (ATW, ATW-PRO); люминесцентная лампа, ртутная лампа, натриевая лампа, металлогалогенидная лампа, белый светодиод, баланс белого одним нажатием, ручной, в помещении, на улице |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Объектив | Встроенный вариообъектив |
| Функция Easy Zoom | Да |
| Диапазон масштабирования | Оптическое масштабирование 3x Цифровое масштабирование 4x Общее 12-кратное масштабирование |
| Функция настройки Easy Focus | Да |
| Горизонтальный угол обзора | От 105,3° до 35,6° |
| Вертикальный угол обзора | От 56,9° до 20,1° |
| Угол просмотра | 127,6° |
| Фокусное расстояние | f = от 3,0 до 9,0 мм |
| Диафрагменное число | F1.2 (Wide) — F2.1 (Tele) |
| Минимальное расстояние до объекта | 300 мм |
| Угол | |

| | |
|---|--|
| панорамирования/ наклона/поворота (вручную) | $\pm 192^\circ$ от -7° до $+75^\circ$ от -99° до $+99^\circ$ |
|---|--|

| | |
|--------------|--|
| ИК-подсветка | Да Длина волны (типичное значение): 850 нм, ИК-светодиод: 20 шт.) |
|--------------|--|

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Дальность ИК-подсветки | 30 м (50 IRE) 98 футов (50 IRE) |
|------------------------|------------------------------------|

Характеристики камеры

| | |
|-------------------|----------|
| Функция День/Ночь | True D/N |
|-------------------|----------|

| | |
|--|----|
| Функция День/Ночь, связанная с функцией Easy Focus | Да |
|--|----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Функция переворота изображения E-flip | Да |
|---------------------------------------|----|

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Поворот изображения | 90° , 270° |
|---------------------|--------------------------|

| | |
|--------------|----|
| Дублирование | Да |
|--------------|----|

| | |
|--------|---|
| Wide-D | Технология расширения динамического диапазона View-DR |
|--------|---|

| | |
|---|--|
| Цветокоррекция | VE (Корректор разборчивости) |
| Шумопонижение (NR) | XDNR |
| Стабилизатор изображения | Электронный |
| Режимы изображения | Да |
| Конфиденциальность (Номер) | 20 |
| Конфиденциальность (Форма) | Четырехугольник, образованный из любых четырех угловых точек |
| Конфиденциальность (Цвет/Эффект) | 14 непрозрачных цветов (черный, белый, красный, зеленый, синий, голубой, желтый, пурпурный, серый (6 оттенков)), мозаика |
| Класс защиты от вандализма | IK10 |
| Класс защиты от атмосферных воздействий | IP66 |
| | 3 независимых положения символов (кодэк, дата и время, |

| | |
|----------------------------------|---|
| Наложённое число | мероприятие, текст (макс. 64 символа)), 1 независимое положение логотипа |
| Наложённый язык | Русский |
| Языковое меню | Английский, японский, китайский (упрощённый), китайский (традиционный), французский, испанский, немецкий, итальянский, корейский, португальский, русский, арабский, хинди, вьетнамский, тайский, турецкий, польский |
| Просмотр с мобильного устройства | Да |

Видео

| | |
|---------------|--|
| Разрешение | 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG) |
| Формат сжатия | H.264 (High/Main/Baseline Profile), JPEG |

| | |
|---|---|
| Максимальная частота кадров | H.264: 30 кадров/с (1920 x 1080) JPEG: 30 кадров/с (1920 x 1080) |
| Режим управления скорости | Выбор CBR/VBR |
| Диапазон настройки цифрового потока | От 64 кбит/с до 32 Мбит/с |
| Твердое PTZ | Да |
| e-вариообъектив | Да |
| Adaptive Rate Control (Адаптивное управление частотой кадров) | H.264 |
| Управления макс. полосой частот | JPEG |
| Возможность многопоточковой видеозаписи | Да (3) |
| Количество клиентов | 20 |

Интеллектуальный анализ видео и звука

| | |
|-----------------------|---------------|
| Архитектура аналитики | DEPA Advanced |
|-----------------------|---------------|

| | |
|---|---|
| Интеллектуальное обнаружение движения | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Тревожная сигнализация в случае внешних воздействий | Да |
| Аналитика сцены | Проходящие объекты, оставить обнаруженные объекты, удалить обнаруженные объекты |

Системные требования

| | |
|----------------------|---|
| Операционная система | Windows XP (32-разрядная) Professional Edition Windows Vista (32-битная) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64-битная) Ultimate, Professional Edition Windows 8 Pro (32/64-битная) Windows 8,1 Pro (32/64-битная) |
| Процессор | Intel Core i7, 2,8 ГГц или выше |
| Память | 2 ГБ или более |

| | |
|--------------------|---|
| Веб-браузер | Microsoft Internet Explorer, версия 7.0, версия 8.0, версия 9.0, версия 10.0, версия 11.0 Firefox, версия 19.02 (только просмотр, без плагинов) Safari, версия 5,1 (только просмотр, без плагинов) Google Chrome, версия 25.0 (только просмотр, без плагинов) |
| SNC toolbox | Да |
| SNC toolbox mobile | Да |

Сеть

| | |
|--------------------------|--|
| Протоколы | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP через TCP, RTSP через HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), FTP (клиент), SSL *SSM (Source Specific Multicast) поддерживается. |
| Число IP/Мас- АДРЕСОВ | 1 |
| QoS | DSCP |
| Поддержка | |

| | |
|----------------------------|----|
| потоковой групповой записи | Да |
|----------------------------|----|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Соответствие ONVIF | Profile S, Profile T |
|--------------------|----------------------|

| | |
|----------------|------------|
| Аутентификация | IEEE802.1X |
|----------------|------------|

Интерфейс

| | |
|--|-----------------|
| Выход аналогового сигнала для монитора для установки | Гнездо phono x1 |
|--|-----------------|

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Сетевой порт | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
|--------------|-----------------------------|

Общие характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Требования к электропитанию | Совместимость с IEEE802.3at (система PoE/PoE+) |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| Потребляемая мощность | Макс. 17 Вт (IEEE802.3at (PoE+), PoE+) Макс. 12,95 Вт (IEEE802.3af/at (PoE/PoE+), PoE) |
|-----------------------|--|

От -40°C до +50°C (PoE+), от -30°C до +50°C (PoE)
;Если камера устанавливается в условиях повышенных температур и подвергается воздействию прямых солнечных

| | |
|---------------------|---|
| Рабочая температура | лучей, настоятельно рекомендуется использовать дополнительный элемент защиты от погодных условий SNCA-WP602. |
| | От -40°F до +122°F (PoE+), от -22°F до +122°F (PoE) ;Если камера устанавливается в условиях повышенных температур и подвергается воздействию прямых солнечных лучей, настоятельно рекомендуется использовать дополнительный элемент защиты от погодных условий SNCA-WP602. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Температура холодного запуска | -30°C (PoE+), -20°C (PoE) -22°F (PoE+), -4°F (PoE) |
| Температура хранения | От -20°C до 60°C От -4°F до 140°F |
| Рабочая влажность | 20–90% (без конденсата) |
| Влажность при хранении | 20–95% (без конденсата) |
| Встроенный обогреватель | Да |

| | |
|------------------------|---|
| Габариты *1 | φ166 x 128 мм φ6 5/8 x 5 1/8 дюйма |
| Масса | 1580 г 3 фунта 7,7 унции |
| Внешний материал | Верхняя крышка: ADC12 Нижняя часть корпуса: ADC12 Купол: поликарбонат Крышка: поликарбонат |
| Внешний цвет | Верхняя крышка: Munsell 4.4BG 8.4/0.2 Нижняя часть корпуса: Munsell 4.4BG 8.4/0.2 Крышка: Munsell 4.4BG 8.4/0.2 |
| Огнеупорный материал | UL2044 |
| Стандарты безопасности | Технический стандарт JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Класс А), FCC (Класс А), IC (Класс А) Излучение: EN55022 (класс А) + EN50130-4 Устойчивость: EN55022 (класс А) + EN55024 Излучение: AS/NZS CISPR22 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | (Класс А) КСС EMC-TR |
| Аксессуары, входящие в комплект | CD-ROM (прилагаемое ПО) (1) Кронштейн (1) Монтажный шаблон (1) Страховочный проволочный канатик (1) Гаечный ключ (1) Винты для крепления камеры (4) Винты (M4 × 8) (2) Руководство по установке (1) Стандарты безопасности (1) Держатель кабеля (для прокладки) (1) |
| Дополнительные аксессуары | УТ-ICB45 (внутрипотолочный кронштейн) SNCA-WP602 (защита от погодных условий) |

Примечания

*1

Указанные размеры являются приблизительными.

Gallery

