

## SNCA-PS24-4E

Источник питания для использования вне помещений с выходом 4 А и 24 В переменного тока с плавким предохранителем. Поликарбонатный корпус с классом защиты IP66 подходит для использования вне помещений.



### Overview

Основная характеристика: Оптимален для электропитания кожухов и камер, обеспечивает постоянный ток с напряжением 24 В. Этот источник питания предназначен для использования только с камерами, когда они установлены в кожух любого типа (купольные или фиксированные).

Этот источник питания предназначен для использования только с установленными в кожух камерами. Используйте модель SNCA-PS12-1 или SNCA-PS24-1 для других камер

SNCA-HFIXED  
SNCA-HRZ25  
SNCA-HRZ30  
SNCA-HRX550/EXT  
SNCA-HRX550/EXT/W  
SNCA-HRX550/EXT/R  
SNCA-HRX550/INT  
SNCA-HRZ50/EXT  
SNCA-HRZ50/EXT/W  
SNCA-HRZ50/EXT/R

## SNCA-HRZ50/INT

Напряжение питания: 230 В перем. тока 50 Гц

Входное подключение: Внутреннее подключение, кабель не входит в комплект поставки

Потребляемый ток: Прибл. 100 Вт

Цвет: Белый

Размер в миллиметрах (Ш x В x Г): 118 x 200 x 70

Вес в килограммах: 2,1

Размер упаковки в миллиметрах (В x В x Г): 124 x 208 x 76

Вес упаковки (кг): 2,2

Материал корпуса: Мягкая сталь с порошковым покрытием

Рабочая температура: от -10°C до +40°C

Температура хранения: от -20°C до +50°C

Экологический класс: 2 (только для использования в помещении)

Среднее время наработки между отказами: 65 000 часов

Одобрено CE: Да

Выходное напряжение: 24 В перем. тока

Ток на выходе: 4 А (с предохранителем)

Выходное подключение: Внутреннее подключение, кабель не входит в комплект поставки

Переключатель защиты от вскрытия: Нет

## Gallery

