

HDVF-C35W

Цветной ЖК-видоискатель формата HD



Краткое содержание

3,5-дюймовый цветной ЖК-видоискатель формата HD HDVF-C35W обеспечивает четкое и яркое изображение на своем полноцветном ЖК-дисплее (TFT). Используя уникальный съемный окуляр, видеооператоры могут отчетливо видеть изображение с разных положений и углов. Кроме того, ЖК-дисплей обеспечивает широкий угол обзора, поэтому одно и то же изображение одновременно могут видеть несколько людей. Окуляр видоискателя оснащен асферической линзой, снижающей абберации в каждом углу изображения видоискателя для более точной фокусировки.

Характеристики

3,5-дюймовый большой ЖК-дисплей

Поддерживает различные частоты кадров.

Отсоединяемый окуляр предоставляет возможность контролировать изображение непосредственно на экране ЖК-дисплея.

Высокоэффективное увеличительное стекло обеспечивает изображение с минимальными искажениями

Функция 3-кратного увеличения упрощает операцию фокусировки, особенно при использовании объективов высокого класса.

Генератор сигнала серой шкалы позволяет оператору подстраивать величину экспозиции.

Возможность переключения между цветным и монохромным изображениями

Два назначаемых переключателя для переключения на заранее заданные настройки и назначения часто используемых функций

Характеристики

Общие характеристики

Источник питания	от 10,5 до 17,0 В, пост. ток (питание от камеры)
------------------	--

Потребляемая мощность	6,3 Вт
-----------------------	--------

Рабочая температура	от -20°C до +45°C
---------------------	-------------------

Температура хранения	От -20 до +60 °C
----------------------	------------------

Масса	850 г
-------	-------

Общие характеристики

-- ЖК--	Тип ЖК-панели
Размеры изображения:	76,8 x 43,2 мм (H/V, формат изображения 16:9)

Характеристики

Яркость	250 кд/м2
Разрешение	500 твл или более
Поддерживаемые форматы:	1080/23,98PsF, 24PsF, 25PsF, 29,97PsF, 30PsF, 1080/50i, 59,94i, 60i
Цветовая температура	6500K (с корпусом видеоискателя и подсоединенным окуляром)
Индикаторы	Зеленый индикатор, TALLY/REC, BATT, !, MAG, spare, SAVE

Входные сигналы


Pb, Pr	0,7 В (размах), асинхронный, 75 ? при нагрузке
Y	1,0 В (размах), синхронный, 75 ? при нагрузке

Разъем

Разъем CAMERA	Круглый 20-контактный
---------------	-----------------------

Аксессуары, входящие в комплект

Руководство по эксплуатации (1)



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.