

## AC-DN10

Сетевой адаптер питания/  
Зарядное устройство



### Overview

- Компактный и невесомый адаптер переменного тока/ зарядное устройство
- Источник питания пост. тока, макс. 100 Вт
- V-образное крепление для непосредственного использования с совместимыми камкордерами
- 4-контактный выход XLR для зарядки других устройств
- Литиевый аккумулятор с креплением типа V-mount

### Specifications

#### Общие характеристики

Требования к электропитанию:

100—240 В перем. тока

Выход питания пост. тока: 16,7 В,  
6 А

Рабочая температура: от 0 °С до  
40 °С

Масса: 800 г

Размеры (Ш x В x Г):  
101 x 160 x 37 мм

Время зарядки

BP-GL95: 145 минут

BP-GL65: 155 минут

BP-L60S: 155 минут

Экологическая информация:

Для пайки использовались материалы, не содержащие свинец.

Галогенизированные антивоспламенители не используются в корпусах и печатных монтажных платах.

---

## Related products



### **HXC-FB80**

Студийная цветная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor™

## Gallery

