

AD-PCM2

Ветрозащитный экран для микрофона с линейной ИКМ РСМ-М10



Overview

Необходимый для внестудийной записи, этот дополнительно приобретаемый ветрозащитный экран предназначен для использования со встроенными микрофонами РСМ-М10. Ветрозащитный экран снижает шум ветра на 20 дБ; изготавливается из синтетического меха с волокнами длиной 15 мм.

- Для использования со встроенными микрофонами РСМ-М10
- Снижает шум на 20 дБ
- Изготавливается из синтетического меха с волокнами длиной 15 мм

Gallery

