

## AXS-A512S48

Карта памяти AXS серии A  
емкостью 512 ГБ с  
гарантированной скоростью  
записи 4,8 Гбит/с



### Overview

#### **Высокоскоростная запись в 4K RAW с портативным рекордером AXS-R7 с накопителем**

Карта памяти AXS-A512S48 AXS (AXSM™) серии A — это высокоскоростная надежная флэш-память большой емкости для съемки в форматах 4K и линейном 16-разрядном 2K RAW, а также для съемки с высокой частотой кадров (HFR) до 120 кадров/с при разрешении 4K\* и до 240 кадров/с при разрешении 2K. Носитель AXS-A512S48 имеет емкость 512 ГБ и гарантированную скорость записи 4,8 Гбит/с. Карта совместима с портативным рекордером AXS-R7 с накопителем, рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS при использовании адаптера для карт памяти AXS.

\* Съемка с высокой частотой кадров (HFR) до 120 кадров/с при разрешении 4K поддерживается только при использовании портативного рекордера AXS-R7 с накопителем с камерой PMW-F55.

#### **Тонкий и компактный дизайн**

Карты размера 35 x 75 x 8 мм потребляют меньше электроэнергии и более эффективно вентилируются по сравнению с предыдущими картами памяти AXS.

## **Идеальны для рабочих процессов PMW-F55, PMW-F5, PXW-FS7 и NEX-FS700 2K/4K RAW**

Карта памяти AXS Memory отличается уникальным сочетанием емкости, высокой скорости работы, надежности и портативности. Она открывает пользователям совершенно новые рабочие возможности.

## **Работает с AXS-R7, AXS-R5 и AXS-CR1**

Карта AXS-A512S48 совместима с портативным 4K-рекордером AXS-R7 с накопителем, рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS при использовании адаптера для карт памяти AXS.

## **Ведет запись в форматах 4K RAW и 2K RAW**

Высокая емкость записи: 60 мин в формате 4K RAW и 235 мин в формате 2K RAW при 23.98PsF, 23 мин в формате 4K RAW и 94 мин в формате 2K RAW при 60p, а также 24 мин в формате 2K RAW при 240 кадрах/с и 11 мин в формате 4K RAW при 120 кадрах/с.

## Features

### **Высокая производительность и скорость передачи записи**

Носитель AXS-A512S48 имеет емкость 512 ГБ и гарантированную скорость записи 4,8 Гбит/с.

### **Тонкая и компактная карта**

Модель AXS-A512S48 обладает размерами 35 × 75 × 8 мм. Она меньше и легче предыдущих карт памяти AXS и имеет ту же высоту и ширину, что и карты памяти SxS.

### **Сниженное энергопотребление**

Память AXS серии A потребляет меньше энергии и обеспечивает более эффективную вентиляцию по сравнению с предыдущими картами памяти AXS.

## **Работает с AXS-R7, AXS-R5 и AXS-CR1**

Карта AXS-A512S48 совместима с портативным рекордером AXS-R7 с накопителем, рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS при использовании адаптера для карт памяти AXS\*.

\* Один адаптер для карт памяти AXS входит в комплект для всех текущих моделей AXS-R5 и AXS-CR1. Дополнительные адаптеры можно купить отдельно (1-843-973-11).

## **Ведет запись в форматах 4K RAW и 2K RAW с разной частотой кадров**

Длительность записи: 60 мин в формате 4K RAW и 235 мин в формате 2K RAW при 23.98PsF, 48 мин в формате 4K RAW и 189 мин в формате 2K RAW при 29.97PsF, а также 23 мин в формате 4K RAW и 94 мин в формате 2K RAW при 60р.

## **Ведет запись в формате 2K RAW HFR**

Карта памяти AXS серии A позволяет вести запись с высокой частотой кадров (HFR): 48 мин при 120 кадрах/с, 31 мин при 180 кадрах/с и 24 мин при 240 кадрах/с в формате 2K RAW; 22 мин при 120 кадрах/с в формате 4K RAW\*.

\* Запись в 4K RAW при 120 кадрах/с поддерживается только с PMW-F55.

## Gallery

