

BC-L500

Зарядное устройство для литий-ионной аккумуляторной батареи



Overview

BC-L500 представляет собой четырехканальное устройство быстрой зарядки настольного типа для литий-ионных аккумуляторов серии BP-GL/IL/L.

Specifications

Общие характеристики

Требования к электропитанию	100 - 240 В перем., 50/60 Гц
Потребляемая мощность	480 ВА
Выход питания пост. тока	Макс. 16,8 В, 6 А
Рабочая температура	От 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F)
Габариты (Ш x В x Г)	435 x 124 x 230 мм (17 1/4 x 5 x 9 1/8 дюймов)
Масса	Прибл. 5,6 кг (12 фунтов 5 унций)

Время зарядки	Для одной батареи BP-GL95: 145 минут в режиме BP-GL65: 155 минут в режиме BP-L60S: 150 минут
	Для двух батарей BP-GL95: 145 минут в режиме BP-GL65: 155 минут в режиме BP-L60S: 150 минут

Аксессуары, входящие в комплект

Сетевой шнур питания

Руководство по эксплуатации

Держатель разъема

Gallery

