

Betacam SX

Betacam SX — это эффективный и надежный цифровой формат, обладающий безупречным качеством изображения при разумной стоимости.



Overview

Пленка с основой повышенной прочности делает ее более надежной.

Малая толщина ленты позволяет увеличить время записи.

Оптимальная поверхность ленты достигается за счет тонкой технологии высокоплотного размещения металлического порошка и усовершенствованных систем каландрирования.

Тонкодисперсный магнитный порошок обеспечивает высокий уровень выходного сигнала

Высокая надежность и длительный срок службы головки даже в самых неблагоприятных условиях

Чистящая лента: BCT-5CLN

Specifications

Общие характеристики

BCT-194SXLА: 10

Количество в картонной коробке (штук)	BCT-184SXLА: 10
	BCT-124SXLА: 10
	BCT-94SXLА: 10
	BCT-64SXLА: 10
	BCT-62SXLА: 50
	BCT-32SXLА: 50
	BCT-22SXLА: 50
	BCT-12SXLА: 50
BCT-6SXLА: 50	

Вес упаковки Master Carton (кг)	BCT-194SXLА: 7,7
	BCT-184SXLА: 7,6
	BCT-124SXLА: 7
	BCT-94SXLА: 6,8
	BCT-64SXLА: 6,5
	BCT-62SXLА: 15,2
	BCT-32SXLА: 13,8
	BCT-22SXLА: 13,3
BCT-12SXLА: 12,8	
BCT-6SXLА: 12,6	

Время воспроизведения (мин.)	BCT-194SXLА: 194
	BCT-184SXLА: 184
	BCT-124SXLА: 124
	BCT-94SXLА: 94
	BCT-64SXLА: 64
	BCT-62SXLА: 62
	BCT-32SXLА: 32
	BCT-22SXLА: 22
BCT-12SXLА: 12	

	BCT-6SXA: 6
Длина ленты (м)	BCT-194SXLА: 707
	BCT-184SXLА: 671
	BCT-124SXLА: 456
	BCT-94SXLА: 349
	BCT-64SXLА: 241
	BCT-62SXA: 231
	BCT-32SXA: 124
	BCT-22SXA: 88
	BCT-12SXA: 52
	BCT-6SXA: 31
Вес (г)	BCT-194SXLА: 720
	BCT-184SXLА: 710
	BCT-124SXLА: 655
	BCT-94SXLА: 630
	BCT-64SXLА: 600
	BCT-62SXA: 270
	BCT-32SXA: 240
	BCT-22SXA: 230
BCT-12SXA: 220	
BCT-6SXA: 215	

Магнитные свойства

Внутренняя
коэрцитивность (кА/
м) 125,0

Остаточная намагниченность (мТл)	245,0
--	-------

Прямоугольность (Br/Bm)	0,85
----------------------------	------

Физические свойства

Толщина: проводящее покрытие (мкм)	1,0
--	-----

Толщина: основание (мкм)	11.0
-----------------------------	------

Толщина: магнитное покрытие (мкм)	2.0
--------------------------------------	-----

Толщина: общая (мкм)	14,0
-------------------------	------

Ширина (мм)	12,65
-------------	-------

Gallery

