

## BP-U60

Литий-ионный аккумулятор



### Overview

BP-U60T (56 В\*ч) эффективно поддерживает профессиональную видеосъемку как в полевых условиях, так и в студии. Аккумулятор обладает профессиональной функцией INFO, благодаря которой данные о состоянии аккумулятора передаются в камкордер PMW-EX1.

Когда камкордер включен, на ЖК-мониторе и видеоискателе отображается оставшаяся емкость аккумулятора. Эта интеллектуальная функция управления аккумулятором позволяет операторам легко и безошибочно отслеживать состояние аккумулятора.

### Specifications

#### Общие характеристики

Габариты (Ш x В x Г)	41,5 x 82,5 x 69,7 мм (1 11/16 x 3 1/4 x 2 3/4 дюйма)
Масса	350 г
Максимальное/ номинальное напряжение	16,4 В пост. тока/14,4 В пост. тока

---

Емкость	56 В*ч
Время зарядки (при использовании ВС-U1)	Прибл. 170 мин.
Рабочая температура	От -20 до +45 °С
Отображение оставшейся емкости	Четыре светодиода (20, 40, 60 и 80%)

---

## Gallery

