

## BRBK-SF1

Плата оптического HD-мультиплексора для роботизированных камер BRC-H900P и BRC-Z330



### Overview

**Позволяет передавать HD-сигнал на расстояние до 2000 метров с помощью блока оптического HD-мультиплексора BRU-SF10**

Интерфейсная плата BRBK-SF1 предназначена для роботизированных Full HD-камер BRC-H900P и HD-камер BRC-Z330. В сочетании с одномодовым оптоволоконным кабелем CCFC-S200 (200 м) и блоком оптического HD-мультиплексора BRU-SF10 она позволяет передавать изображение с камеры, сигналы управления и внешней синхронизации видео, а также 2 аналоговых звуковых сигнала на расстояние до 2000 метров.

### Related products



#### **BRC-Z330**

Роботизированная SD / HD-камера с 1/3-дюймовой CMOS-матрицей

## Gallery

