

CBK-55BK

Плечевой упор для камер
PMW-F55 и PMW-F5 CineAlta



Overview

Дополнительная гибкость для съемок документальных сюжетов, спортивных соревнований и новостных репортажей

Плечевой упор CBK-55BK позволяет работать с камерами PMW-F55 и PMW-F5 CineAlta одному человеку и добиваться нужного результата в самых разных съемочных ситуациях. При этом уже знакомые, простые в использовании функции интерфейса традиционных плечевых камкордеров сохранены.

Оптимальный баланс центра тяжести

Эргономичная конструкция позволяет использовать любые объективы, регулируемое плечевое крепление и управлять камерой с переднего блока.

Слот подключения ресивера радиомикрофонной системы серии DWX

Устройство совместимо с беспроводным цифровым двухканальным ресивером серии DWX DWR-S02D.

Features

Два регулируемых блока обеспечивают оптимальный баланс центра тяжести

Диапазон регулировки плечевого крепления 33 мм.
Диапазон регулировки переднего блока со всеми кнопками

37 мм.

Запись RAW

Плечевой упор также поддерживает AXS-R5 для записи 2K/4K 16бит RAW до 240 кадров в сек. в 2K.

Батарейный адаптер*

Батарейный адаптер оснащен входом DC, выходами Hirose 1.8A DC и D-TAP 4.17A (50B) DC*.

* Выход D-TAP DC не работает при использовании AXS-R5.

Легкий механизм присоединения и отсоединения

Плечевой упор оснащен легким механизмом присоединения и отсоединения, который позволяет использовать PMW-F55/F5 в качестве полноценной плечевой видеокамеры или на штативе, что расширяет возможности для съемки.

Поддержка беспроводного аудиоресивера

Плечевой упор оснащен аудиосекцией и секцией входа/выхода на задней стороне и обеспечивает поддержку беспроводного аудио со знакомыми конструктивными особенностями, общими для основных вещательных камкордеров.

Объективы

Использование стандартных PL-объективов или распространенных 2/3-дюймовых вещательных объективов V4 с адаптерами LA-FZB1 или LA-FZB2* возможно в самых разных ситуациях.

* При использовании LA-FZB2 необходимо использовать оригинальную рукоятку, которая входит в комплект камеры.

Верхняя рукоятка (входит в комплект)

Новая усовершенствованная верхняя рукоятка оснащена

держателем для микрофона и защитой для кабеля видеоискателя. Предусмотрена также защита для входа для вентилятора на верхней панели корпуса от дождя или пыли. К рукоятке также можно подключить беспроводной адаптер CBK-WA100, не требующий USB-соединения.

Подключение ресивера микрофонной радиосистемы серии DWX

Плечевой упор поддерживает оснащен аудиослотом и секцией входа/выхода на задней стороне, что позволяет использовать беспроводной аудиоресивер DWX. Кроме того, он обладает знакомыми конструктивными особенностями, схожими для основных вещательных камкордеров. Слотовый ресивер совместим с различными передатчиками серии DWX, что обеспечивает возможность для полного цифрового рабочего процесса с аудиосигналом.

Gallery

