

CCFC-S200

Одномодовый оптоволоконный кабель 200 м для подключения камер BRC-H900 и BRC-Z330 (при наличии дополнительной платы BRBK-SF1) к блоку BRU-SF10



Overview

Двужильный одномодовый оптоволоконный кабель (200 м) для камер BRC-H900 и BRC-Z330. Имеется расширительный разъем

Features

Одномодовый оптоволоконный кабель позволяет передавать HD-сигнал на расстояние до 200 м (656 футов).

Это расстояние можно увеличить до 2 км (6560 футов), подключив между собой до 10 кабелей.

На камерах BRC-H900 и BRC-Z330 должна быть установлена плата BRBK-SF1 (приобретается дополнительно).

Gallery

