

DVF-L700

Цветной цифровой
видоискатель с ЖК-экраном с
диагональю 7 дюймов (17,8
см) и разрешением Full HD



Overview

Цифровой видоискатель с ЖК-экраном и разрешением Full HD для камер CineAlta

Цветной цифровой видоискатель DVF-L700 формата HD предлагает камерам CineAlta (например, моделям PMW-F55 и PMW-F5) качественный ЖК-экран с цифровым интерфейсом. Этот компактный видоискатель с ЖК-экраном с диагональю 7 дюймов (17,8 см, размер изображения по диагонали) обеспечивает высокое разрешение, необходимое при 2К- и 4К-съемке, не говоря уже о точном, попиксельном (1920 x 1080) представлении HD-изображений. Помимо цифрового интерфейса видоискатель оснащен входом 3G-SDI и 4-контактным входом постоянного тока, поэтому его можно использовать в качестве монитора с любым камкордером, у которого есть выход HD-SDI. В видоискателе также используется функция "Ложный цвет"*, с помощью которой можно легко и быстро указать необходимое значение экспозиции.

* Требуется бесплатное обновление встроенного ПО до версии 1.1 или выше, а также обновление ПО PMW-F55/F5 до версии 2.0 или выше.

Высокое разрешение и широкий угол обзора

Видоискатель оснащен ЖК-панелью с диагональю 7 дюймов (17,8 см) и поддержкой формата Full HD с разрешением 1920

x 1080 и широким углом обзора.

Предназначена для старших моделей в линейке CineAlta

26-контактный цифровой интерфейс видоискателя совместим с камерами PMW-F55 и PMW-F5.

Вход HD-SDI и 4-контактный вход постоянного тока для использования в качестве монитора

Работает с любым камкордером с выходом HD-SDI.

Функция "Ложный цвет"

Работает в режиме S-Log2 Gamma (Специальный режим) или в режиме S-Log2 MLUT (Режим Cine-EI). Позволяет быстро и легко установить необходимое значение экспозиции.

Универсальная система крепления

Оптимальное позиционирование видоискателя независимо от роста или особенностей фигуры оператора.

Features

Высокое разрешение и широкий угол обзора

Видоискатель оснащен ЖК-панелью с диагональю 7 дюймов (17,8 см) и поддержкой формата Full HD с разрешением 1920 x 1080 и широким углом обзора.

Предназначена для старших моделей в линейке CineAlta

26-контактный цифровой интерфейс видоискателя совместим с камерами PMW-F55 и PMW-F5.

ЖК-экран с высокой контрастностью

ЖК-экран имеет контрастность 1000 : 1, что в 10 раз выше, чем у предыдущих ЖК-панелей с аналогичными размерами.

Стабильность изображения и функция высокой

яркости

ЖК-экран обеспечивает стабильное изображение без искажений, независимо от яркости дисплея. После нажатия кнопки режима высокой яркости моментально увеличивается яркость, улучшая различимость изображения даже при ярком освещении. Экран с яркостью 300 кд/м² в обычном режиме и 850 кд/м² в режиме высокой яркости.

Функция "Ложный цвет"

Работает в режиме S-Log2 Gamma (Специальный режим) или в режиме S-Log2 MLUT (Режим Cine-EI). Позволяет быстро и легко установить необходимое значение экспозиции. При нажатии кнопки SPARE на видоискателе на нем отображаются 6 цветов, указывая уровни экспозиции изображения. Для использования этой функции встроенное ПО видоискателя DVF-L700 необходимо обновить до версии 1.1 или выше. Она доступна, только если встроенное ПО камер PMW-F55 и PMW-F5 имеет версию 2.0.

Универсальная система крепления

С помощью кронштейна (в комплекте) видоискатель без каких-либо дополнительных аксессуаров можно легко подключить к камере, чтобы им могли воспользоваться ассистент оператора или ассистент, следящий за фокусировкой.

Индикатор съемки

Видоискатель оснащен одним индикатором съемки (красный), который активируется, получив соответствующий сигнал.

Функция увеличения при фокусировке

Вы можете увеличить высоту и ширину изображения (в 2 раза), чтобы облегчить фокусировку.

Related products



PMW-F5

Компактная камера CineAlta с CMOS-матрицей 4K Super 35 мм позволяет производить видеосъемку с разрешением HD/2K на карты памяти SxS; кроме того, она оснащена выходом 16-разрядного сигнала RAW 2K/4K

PMW-F55

Компактная камера CineAlta с CMOS-матрицей 4K Super 35 мм позволяет производить видеосъемку с разрешением HD/2K/4K на карты памяти SxS; она также оснащена выходом 16-разрядного сигнала RAW 2K/4K

Gallery

