

## EC-1.5BX

Микрофонный кабель



### Overview

\* 3,5 мм в диаметре, 3-полюсная вилка mini phone с механизмом фиксации для подключения к 3-контактному разъему XLR (штекер)

\* Позволяет подключать оборудование с 3-контактным выходным разъемом XLR (штекер) к поясному передатчику UTX-B2

\* Длина кабеля: 1,5 м

### Related products



#### **UWP-D21**

Поясной комплект радиомикрофона UWP-D



#### **UWP-D26**

Комплект поясного передатчика и подключаемого через разъем XLR передатчика радиомикрофона UWP-D

## Gallery

