


## File Server mode License for FM2

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### Overview

Лицензия для режима File Server ПО FM2 (FSL) — это дополнительная лицензия для программного обеспечения File Manager2.

Эта лицензия активирует стандартный файловый интерфейс ввода-вывода для File Manager2 (может использоваться локальными или сетевыми приложениями (SMB)).

Примечание. Чтобы воспользоваться FSL, сперва необходимо установить ПО File Manager2 и активировать его основную лицензию.

**Данный продукт является ключом активации для предустановленного программного обеспечения.**

### Features

Активирует режим File Server ПО File Manager2

### Specifications

Ознакомьтесь с руководством пользователя ПО

### Related products



#### **ODS-D280U**

Автономные приводы Optical Disc Archive с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



#### **ODS-D77UA**

Устройство ODS-D77UA отличается высокой скоростью передачи данных. Чтение: 1,1 ГБ/с. Однократная запись: 440 МБ/с. С возможностью перезаписи: 160 МБ/с. (при использовании контрольного чтения после записи). Выполнение зависит от типа картриджа.



#### **ODS-D55U**

Автономный накопитель для архивов оптических дисков со скоростью передачи данных 330 Мбит/с (чтение), 210 Мбит/с (запись на однократно записываемые диски) или 130 Мбит/с (запись на перезаписываемые диски)



#### **ODS-D280F**

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



#### **ODS-L30M**

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



#### **ODS-L60E**

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



#### **ODS-L100E**

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



#### **Optical Disc Archive Cartridge Generation 1**

Диск емкостью 300 ГБ\*, 600 ГБ, 1,2 ТБ и 1,5 ТБ (однократная и многократная запись)  
ODC300R,

ODC300RE, ODC600R,  
ODC600RE,  
ODC1200RE,  
ODC1500R



## **File Manager2**

\* За подробностями  
обращайтесь к  
местному  
торговому  
представителю.



## **ODS-L10**

Библиотека архива  
оптических дисков с  
10 гнездами



## **ODS- D380U**

\* За подробностями  
обращайтесь к  
местному  
торговому  
представителю.

## Gallery

