

HDLA-1500

Адаптер для больших HD-объективов



Overview

Устройство HDLA-1500 обеспечивает совместную работу портативной камеры HDC-1500 HD или камеры HDC-3300 SuperMotion с большими студийными/OB-объективами и видоискателями на 7 дюймов. В отличие от обычных комплектов настройки, устройство HDLA-1500 предлагает простую бескабельную установку всего одним движением, что позволяет легко перейти к использованию штатива.

Примечание

Устройство HDLA-1500 поставляется в корпусе серого цвета, такого же, как корпус студийной камеры HDC-1000. При необходимости можно приобрести модель в корпусе темного цвета, HDLA-1500/B.

Механизм стыковки одним движением

Камеру можно легко и быстро установить на адаптер. Этот уникальный механизм позволяет устанавливать и снимать камеру HDC-1500 без необходимости отсоединения большого объектива.

Быстрая установка для портативной головки камеры

Для обеспечения эффективности работы в условиях студии или OB, большой адаптер объектива обладает уникальной конструкцией, позволяющей за считанные секунды

установить на камеру большой объектив.

Работа без кабелей, все соединения находятся в специальной колодке для «горячего» крепления

При помощи новой специально разработанной системы связи, сигналы питания, видео и управления передаются с устройства HDC-1500 прямо в HDLA-1500 без дополнительных кабелей

Встроенный блок питания телесуфлера

Электропитание устройства (200-240 В перем. тока) подается при помощи адаптера большого объектива, когда оно используется вместе с блоком управления камерой HDCU-1000

Характеристики полноразмерной камеры

В этом компактном устройстве заключены все элементы управления и функции, которые обычно имеются только в полноразмерных камерах. Устройство HDLA-1500 обладает значительно более низким положением видоискателя по сравнению с другими моделями камер. Компактная конструкция не ограничивает поле обзора оператора, а также минимизирует несоответствия фокусировки между оптической осью головки камеры и видоискателем.

Features

Новая компактная конструкция с небольшой высотой видоискателя

Настраиваемое положение видоискателя

Механизм прямой стыковки

Related
products



HDCU- 5000

Блок управления
для системных
камер серий HDC-
5500 и HDC-3500/3100

Gallery

