

HDVF-L750

ЖК-видоискатель Full HD с диагональю 7"



Overview

Большая ЖК-панель Full HD 1920 x 1080 с диагональю 7" идеально подходит для прямых трансляций в формате 4K с использованием студийных камер Sony, камкордеров XDCAM, F65 и PMW-F55

ЖК-видоискатель HDVF-L750 Full HD с диагональю 7" можно использовать со всеми студийными камерами Sony, камкордерами XDCAM (с кабелем VF и V-образным адаптером, входящими в комплект), камерой F65 и камкордерами серии PMW, такими как PMW-F55 и PMW-F5, для прямых трансляций в форматах 4K и HD. ЖК-панель с разрешением 1920 x 1080 обеспечивает более четкую фокусировку, высокую контрастность 1000:1 и функцию WFM (монитор формы сигнала) для более точного управления экспозицией. Наличие входа 3G-SDI обеспечивает гибкие возможности для работы с внешними источниками сигнала, а не только с сигналом камеры, а благодаря двум назначаемым переключателям на рамке пользователь может установить индивидуальные настройки. Видоискатель также оснащен простым козырьком, который позволяет уменьшить количество бликов.

ЖК-панель Full HD 1920 x 1080 с диагональю 7" идеально подходит для прямых трансляций в форматах 4K и HD

Более простая и точная фокусировка, особенно во время трансляций в формате 4K с использованием камер F65 и PMW-F55.

Высокая контрастность 1000: 1

Более высокое качество изображения во время нестудийных прямых трансляций.

Функция WFM (монитор формы сигнала)

Универсальные возможности для мониторинга управления изображением для более точного управления экспозицией.

Вход для внешних источников сигнала 3G-SDI

Пользователь может проверять работу задействованных внешних видеоустройств, включая стороннее оборудование.

Features

ЖК-панель Full HD 1920 x 1080 с диагональю 7" и высокой контрастностью

Четкая ЖК-панель с разрешением 1920 x 1080 пикселей воспроизводит высококачественное изображение Full HD для более простой и точной фокусировки, особенно во время трансляций в формате 4K с использованием камер F65 и PMW-F55. Видоискатель также совместим со всеми студийными камерами Sony и камкордерами XDCAM (с кабелем VF и V-образным адаптером, входящими в комплект).

Высокая контрастность

Высокая контрастность 1000:1 обеспечивает более высокое качество изображения во время нестудийного прямого вещания.

Функция WFM (монитор формы сигнала)

Функция WFM обеспечивает универсальные возможности для мониторинга управления изображением для более точного управления экспозицией и оптимальной настройки фокуса.

Вход для внешних источников сигнала 3G-SDI

Благодаря входу 3G-SDI пользователь может отслеживать внешние сигналы DI до 3G-SDI. Пользователь может проверять работу задействованных внешних видеоустройств, включая стороннее оборудование и работать с обратным видеосигналом в дополнение к сигналу камеры.

Назначаемые переключатели на рамке

HDVF-L750 оснащен двумя назначаемыми переключателями, расположенными на рамке, которые можно использовать для установки индивидуальных настроек.

Простой козырек и кабель HDVF

Видоискатель поставляется с простым козырьком и кабелем HDVF.

Related products



НХС-FB80

Студийная цветная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor™



УНС-8300

Системная 8K-камера с CMOS-сенсором с тремя микросхемами UHC-8300 предусматривает блок управления 8K-камерой UHCU-8300, UKCU-8001 (8K-интерфейс ST 2110), UZCU-SNMP80 (протокол

SNMP для 8K
ST 2110), UKCU-IP01F
(сетевой
медиаинтерфейс)

Gallery

