

MB-535

Кронштейн для монтажа в стойку монитора LMD-1510W



Overview

Прочный кронштейн 7U для монтажа в стойку

Кронштейн MB-535 можно наклонять в диапазоне от 0° до 20° как вперед, так и назад (положение фиксируется винтами); его можно крепить к монитору с отверстиями для крепления VESA (четыре винта +PWH4x12 прилагаются).

Features

Предназначен для крепления монитора LMD-1510W

Кронштейн MB-535 можно наклонять в диапазоне от 0° до 20° как вперед, так и назад (положение фиксируется винтами); его можно крепить к монитору с отверстиями для крепления VESA (четыре винта +PWH4x12 прилагаются).

Легкая и прочная конструкция

Кронштейн 7U имеет прибл. размеры (Ш x В x Г) 482,6 x 310,3 x 111,6 мм. Его масса — прибл. 2 кг.

Gallery

