

## MDR-7520

Высококачественные  
студийные профессиональные  
наушники



### Overview

#### **Прецизионная конструкция для прецизионной работы**

Модель 7520, профессиональные наушники Sony самого высокого класса, предназначены для самого ответственного контроля звука. В этих наушниках применяются сверхширокополосные 50-мм узлы возбуждателей с высокой верностью воспроизведения звука, с использованием диафрагм из полимерной пленки с жидкими кристаллами (LCP). Вот почему слушатель получает высокую допустимую мощность, исключительно высокую надежность и беспрецедентное качество звука.

В модели 7520 используются новые звукоизолирующие мягкие подушечки, которые естественным образом облегают ухо, обеспечивая комфорт и высокую акустическую изоляцию. Эта модель имеет корпус из легкого магниевого сплава, снижающий вес и повышающий комфорт, уменьшающий утомляемость и помогающий предотвратить ненужную вибрацию, а также отсоединяемый кабель.

### Features

#### **50-мм возбуждатель с LCP-диафрагмой**

**Конструкция закрытого типа**

**Широкая частотная характеристика**

**Высокая допустимая мощность – 4000 мВт**

**Штекер Stereo Unimatch**

**Позолоченные контакты разъема и шнур из OFC (бескислородная медь)**

**Мягкий футляр в комплекте**

## Specifications

### Групповой заголовок

Тип наушников	Динамические, закрытого типа
---------------	------------------------------

Тип магнита	Неодим
-------------	--------

Размер возбуждителя	50,0 мм
---------------------	---------

Частотная характеристика	5 - 80 кГц
Сопротивление	24 Ом
Чувствительность	108 дБ/мВт
Допустимая мощность	4000 мВт
Тип штекера	Позолоченный Stereo Unimatch, адаптер 3,5/6,3 мм
Длина шнура	3 м
Масса	269 г

## Gallery

