

MSU-3500

Центральный блок настройки,
вертикальная панель
дистанционного управления
многокамерной системой



Overview

Центральный блок настройки MSU-3500 оснащен интуитивной панелью для эффективного управления подключенными системными камерами серии HDC от Sony.

Вертикальный компактный блок MSU-3500 обладает техническими и эргономичными характеристиками предыдущей модели MSU-1500, а также легко помещается в 9,5-дюймовую стойку стандарта EIA (полурэковый размер для монтажа). С его помощью можно управлять несколькими системными камерами по локальной сети 1000Base-T LAN или одной камерой, подключившись напрямую через соединительный кабель CCA от Sony.

Новая улучшенная сенсорная панель оснащена дополнительными светодиодными индикаторами и 21 назначаемой кнопкой, что позволяет эффективнее управлять оборудованием и оптимизировать рабочий процесс. Например, вы можете получить прямой доступ к камере, блоку управления и функциям процессора полосы частот через страницу меню.

Features

Гибкая и масштабируемая настройка системы

Блок MSU-3500 обладает теми же габаритами и оснащен

такими же интерфейсами, что и предыдущая модель MSU-1500. Его можно использовать для управления крупно- и мелкомасштабными системами. Например, MSU-3500 может легко контролировать до 96 блоков системных камер серии HDC.

Назначаемые переключатели

Чтобы обеспечить простой и быстрый доступ к функциям и пунктам меню, вы можете назначить на них специальные кнопки на странице управления пунктами меню. Всего на панели расположены 3 специальные кнопки. пункты меню по категориям на свое усмотрение.

Флэш-накопитель USB

Настройки центрального блока управления можно сохранить или загрузить с помощью флэш-накопителя USB. Кроме того, можно сохранить следующие параметры: Scene files (Файлы сцены) и Reference files (Эталонные файлы) для камеры, блока управления камерой и процессора полосы частот, а также данные All Setting (Все настройки) для преобразователя HDR-контента HDRC-4000.

Новая сенсорная ЖК-панель

Большая сенсорная панель оснащена новым 7-дюймовым экраном с разрешением WVGA (800 x 480), что позволяет лучше видеть все пункты меню.

Высокоскоростное подключение по сети LAN

Блок MSU-3500 поддерживает подключение по локальной сети 1000Base-T Ethernet LAN и прямое соединение через 8-контактный кабель CCA от Sony.

Удобный веб-интерфейс

Удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет регулировать начальные настройки центрального блока с помощью компьютера, подключенного к сети удаленно*.

* Эта функция будет в следующем обновлении.

Индикация состояния устройства

Нажав кнопку состояния, вы увидите на ЖК-панели оповещение об изменении состояния подключенной камеры, блока управления или процессора полосы частот. Также могут быть отображены изменения состояния некоторых настроек.

Specifications

Общие характеристики

Электропитание	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,30 А (макс.) 10,5–17 В пост. тока, 2,3 А (макс.)
----------------	---

Рабочая температура	От 5 до 40 °С
---------------------	---------------

Температура хранения	От -20 до 60 °С
----------------------	-----------------

Габариты (Ш x В x Г)	204 x 310 x 67 мм (без выступающих частей)
----------------------	--

Масса	Прибл. 3,4 кг (7 фунтов) 8 унций)
-------	-----------------------------------

Входные/выходные разъемы

8-контактный разъем RJ-45

LAN (Локальная сеть)	(1 шт) 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
ДУ блоком управления (CCU) / командным сетевым блоком (CNU)	Многофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1)
AUX (Дополнительный)	Многофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1)
Порт ввода-вывода	D-sub, 50-контактный гнездовой разъем (x1)
Вход перем. тока:	3-контактный (x1)
Вход постоянного тока	XLR 4-контактный (x1)

Related products



MSU-3000

Центральный блок настройки, горизонтальная панель дистанционного управления многокамерной системой



RCP-1000

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/HXC. 6 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



RCP-1001

Кнопочный вариант обычной панели дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC. 6 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



MSU-1000

Центральный блок настройки, многокамерная панель дистанционного управления для камер HDC / HSC (горизонтальный тип)



MSU-1500

Центральный блок настройки, многокамерная панель дистанционного управления для камер HDC / HSC (вертикальный тип)



RCP-1500

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/НХС. 4 панели в 19-дюймовой стойке EIA.



RCP-1501

Кнопочный вариант панели дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/НХС. 4 панели в 19-дюймовой стойке EIA.



RCP-1530

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/НХС. 5 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



CNA-1

Адаптер для сетевого управления камерами



NETWORKED **LIVE**

HDC-P31

Компактная системная HD-камера для съемки от первого лица с возможностью дистанционного управления и поддержкой улучшенных рабочих процессов в HDR



NETWORKED **LIVE**

UHC-8300

Системная 8K-камера с CMOS-сенсором с тремя микросхемами UHC-8300 предусматривает блок управления 8K-камерой UHCU-8300, UKCU-8001 (8K-интерфейс ST 2110), UZCU-SNMP80 (протокол SNMP для 8K ST 2110), UKCU-IP01F (сетевой медиаинтерфейс)



NETWORKED **LIVE**

HDCU-3100

Блок управления камерами следующего поколения с поддержкой передачи по IP-сети



NETWORKED **LIVE**

HDCU-3170

Блок управления камерой с поддержкой передачи сигнала по IP-сети и триаксиальному



NETWORKED **LIVE**

HDCU-3500

Блок управления системной камеры 4K/HD HDC-3500 для IP-трансляций



NETWORKED **LIVE**

HDCU-5000

Блок управления для системных камер серий HDC-5500 и HDC-3500/3100



NETWORKED **LIVE**

HDCU-5500

Блок управления системной камеры 4K/HD HDC-3500 для IP-трансляций

кабелю



HDC-P50

Компактная системная 4K/HD-камера для съемки от первого лица



HXCU-FB80

Блок управления для камер 4K/HD HXC-FB80



HXC-P70

Доступная и компактная системная Full HD/SD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами Exmor и оптоволоконным кабелем для прямого соединения



BRC-X1000

PTZ-камера премиум-класса 4K30P с 12-кратным оптическим масштабированием и безупречным качеством изображения при трансляции



BRC-X400

IP-камера премиум-класса с приводом PTZ 4K30P с 30-кратным (w/CIZ) масштабированием и технологией NDI®|HX для использования в различных условиях



BRC-H800

PTZ-камера премиум-класса Full HD с 12-кратным оптическим масштабированием и безупречным качеством изображения при трансляции



RCP-3500

Панель дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC



RCP-3501

Панель дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC

Gallery

