

## ODBK-201

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### Overview

**ODBK-201 — блок питания для ODS-L30M/L60.**

**Серия ODBK-20X предназначена для использования с ODS-D280F и ODS-D77F.**

**Мир решений**

### Related products



#### **ODS-L30M**

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



#### **ODS-L60E**

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



#### **ODS-L100E**

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



#### **ODS-D280F**

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



## **ODS- D380F**

\* За подробностями  
обращайтесь к  
местному  
торговому  
представителю.

## Gallery

