

XDCA-FS7

Адаптер расширения возможностей для
PXW-FS7



Краткое
содержание

Удлинительный блок обеспечивает поддержку многокамерной съемки для PXW-FS7, включая кодирование Apple ProRes 422

Так как камера модели PXW-FS7 XDCAM оснащена функцией записи в форматах XAVC и MPEG-2 на носители XQD, вы также можете использовать дополнительный удлинительный блок XDCA-FS7. Он крепится через многоштырьковый соединитель, поэтому вам не придется использовать кабели. Удлинительный блок оснащен дополнительными коннекторами ввода-вывода, включая коннекторы временного кода и внешней синхронизации для работы с несколькими камерами или использования обычных аккумуляторов с креплением типа V. Кроме того, устройство вывода данных в формате RAW поддерживает запись отснятого материала в формате RAW (12 бит) на рекордер AXS-R5 (в сочетании с HXR-IFR5) или рекордер RAW сторонних производителей через интерфейс FS RAW. Блок XDCA-FS7 кодирует видеопоток в кодек Apple ProRes 422, который затем записывается на внутренний носитель XQD.

Запись в формате Apple ProRes 422

Встроенная функция кодирования в формате Full HD ProRes обеспечивает возможность записи в формате ProRes на карту XQD камкордера.

* Обновление встроенного ПО, начало 2015 г.

Allows 12-bit RAW recording on an external recorder

Для камкордера PXW-FS7 необходим блок XDCA-FS7, так как он позволяет записывать отснятый материал в формате RAW (12 бит) на рекордер AXS-R5 (в сочетании с HXR-IFR5) или любой другой рекордер RAW сторонних производителей. Данные в формате RAW выводятся на интерфейс FS RAW удлинительного блока и полностью совместимы с данными в формате NEX-FS700 RAW.

Многокамерная работа

Поддержка временного кода и внешней синхронизации для работы с несколькими камерами или использования обычных аккумуляторов с креплением типа V.

Характеристики

Удобное крепление к камере PXW-FS7

Удлинительный блок XDCA-FS7 может подключаться напрямую к камере модели PXW-FS7 XDCAM, что позволяет использовать функции, поддерживающие стиль съемки или рабочий процесс оператора. Блок крепится через многоштырьковый соединитель, поэтому вам не придется использовать кабели. При использовании увеличенных объективов блок расширения балансирует любое возможное утяжеление передней части, а также увеличивает стабильность съемки с плеча.

Запись в формате Apple ProRes 422 на карту памяти XQD

Встроенная функция кодирования в формате Full HD ProRes обеспечивает возможность записи в формате ProRes на карту XQD камеры.

* Обновление встроенного ПО, начало 2015 г.

Allows 12-bit RAW recording on an external recorder

The XDCA-FS7 needed for PXW-FS7 to record 12-bit RAW footage on the AXS-R5 (in combination with HXR-IFR5), or another third party RAW recorder.

Дополнительные коннекторы ввода-вывода для работы с несколькими камерами, а также поддержание должного уровня мощности для дополнительных аксессуаров

Поддержка временного кода и внешней синхронизации для работы с несколькими камерами. Блок также обеспечивает поступление питания для дополнительных аксессуаров и/или возможность использования обычных аккумуляторов с креплением типа V.

Галерея



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.