

BPU-4500

Процессор полосы частот для IP-сети с поддержкой форматов 4K/HD



Краткое содержание

Процессор полосы частот BPU-4500, оснащенный IP-интерфейсом, позволяет вести прямые IP-трансляции в форматах 4K/HD при использовании с сервером PWS-4500 4K/HD XAVC.

BPU-4500 подходит для работы с камерами 4K/HD (например, HDC-4300 или PMW-F55) с применением CA-4000 для маршрутизации сигнала 4K при поддержке IP-сети или передачи данных на большое расстояние при помощи стандартного оптоволоконного кабеля SMPTE или одномодового оптоволоконного кабеля.

BPU-4500 генерирует сигналы 4K и HD через схожую цветовую схему для удобного совмещения с системой камер Sony HD. Работая совместно с блоками управления камерой HDCU-2000/2500, данный процессор позволяет осуществлять те же операции, что и существующие системы камер HDC, включая внешнюю синхронизацию, обратный видеосигнал, световую tally-индикацию, служебную связь и Sony RCP/MSU, что гарантирует простой переход на новую систему.

Для доступа к некоторым предустановленным программным опциям в данном оборудовании требуется приобрести ключ активации.

Характеристики

Усовершенствованный процессор полосы частот с IP-интерфейсами

BPU-4500, оснащенный IP-интерфейсами (три выхода с резервированием), позволяет вести прямые IP-трансляции в форматах 4K/HD при использовании с сервером PWS-4500 4K/HD XAVC. Эта модель позволяет использовать IP-сеть для передачи видеосигналов HD и 4K, аудио, сигналов синхронизации и контрольных данных, что повышает эффективность работы. При выходном IP-сигнале BPU-4500 позволяет выводить SDI-сигналы одновременно, что позволяет с легкостью интегрировать BPU-4500 в имеющуюся SDI-инфраструктуру.

Маршрутизация сигнала 4K с камер HDC-4300, камер PMW-F55, оснащенных CA-4000, или камер F65, оснащенных SKC-4065

BPU-4500 может использоваться с камерой HDC-4300 с тремя 2/3-дюймовыми 4K-сенсорами, с камерой PMW-F55 с CMOS-сенсором 4K Super 35 мм и адаптером CA-4000, а также с камерой SRMASTER F65 с CMOS-сенсором 8K Super 35 мм и адаптером SKC-4065 для маршрутизации сигналов 4K. BPU-4500 генерирует сигналы 4K и HD с единой цветопередачей для удобного совмещения с системой камер Sony HD. Одновременный выход сигналов 4K и HD с поддержкой ITU-R BT.2020.

Передача сигнала 4K по оптоволоконному кабелю на расстояние до 2000 м, с удлинителем возможно расстояние до 5000 м

Система 4K Live работает с использованием стандартных оптоволоконных кабелей SMPTE на дистанциях до 2000 м. При использовании решения, которое состоит из адаптера HDCE-100 для камеры, адаптера HKCU-SM100 для

блока управления камерой и одномодового оптоволоконного кабеля, передача сигнала между камерой и BPU-4500 возможна на расстояние до 5000 м.

Обработка сигналов с высокой частотой кадров до максимального уровня 4K 100/120P, HD 400/480P (дополнительное программное обеспечение: SZC-4002)

Камера может вести запись с высокой частотой кадров (100/120 кадров/с) при разрешении 1080/50P и 1080/60P в формате 4K (3840 x 2160). Обработка сигналов с помощью BPU-4500 и передача на сервер PWS-4500 с поддержкой 4K/HD для воспроизведения в замедленном режиме.

Возможность HD-кадрирования (дополнительное программное обеспечение: SZC-2001)

Эта функция позволяет вырезать изображение Full HD из изображения 4K в реальном времени; можно, например, разместить камеру в фиксированной точке, обеспечивающей общий обзор, и выбирать нужную область с помощью пульта.

Работа без HDCU-2000/2500 CCU

BPU-4500 работает без HDC-2000/2500 CCU, локально обеспечивая питание для PMW-F55 и CA-4000. Кроме того, на BPU-4500 возможна подача питания через HDCE-100. BPU-4500 поддерживает ввод опорного сигнала и обратного видеосигнала, а также возможность управления RCP.

Характеристики

Общие характеристики

Требования к электропитанию	100 - 240 В перем., 50/60 Гц
Потребляемый ток	2 А (макс.)
Рабочая температура	От 5 до 40 °C
Температура хранения	От -20 °C до +60 °C
Масса	Прибл. 8,8 кг (19 фунтов 6,4 унц.)

Входные и выходные соединители

КАМЕРА	Разъем оптоволоконного кабеля (1)
Блок управления камерой	Разъем оптоволоконного кабеля (1)
REMOTE (Дистанционное управление)	8-контактный мультисоединитель (1)
LAN (Локальная сеть)	8-контактный (1)

Входные соединители

АС IN (Вход перем. напряжения питания):	100—240 В перем. тока (1)
---	---------------------------

Входные соединители

SDI1, SDI2	Тип BNC (2) 3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-B, 2,970 Гбит/с/2,967 Гбит/с HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с
ВХОД ОПОРНОГО СИГНАЛА	Тип BNC (1) HD: SMPTE ST274, трехуровневый сигнал синхронизации, 0,6 В (размах), 75 Ом SD: Сигнал черного поля со вспышкой (NTSC: 0,286 В (размах), 75 Ом/PAL 0,3 В (размах), 75 Ом

Выходные соединители

3G/HD SDI OUTPUT (SLOT1)	Тип BNC (4) 3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A, 0,8 В (размах), 75 Ом, 2,970 Гбит/с/2,967 Гбит/с HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с 3G-SDI/HD-SDI на выбор
3G/HD SDI OUTPUT (SLOT2)	Тип BNC (8) 3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A, 0,8 В (размах), 75 Ом, 2,970 Гбит/с/2,967 Гбит/с HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с 3G-SDI/HD-SDI на выбор
3G/HD SDI OUTPUT (SLOT3)	Тип BNC (2) 3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A, 0,8 В (размах), 75 Ом, 2,970 Гбит/с/2,967 Гбит/с HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с 3G-SDI/HD-SDI на выбор
HD SDI OUTPUT (SLOT4)	Тип BNC (2) HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с
ВЫХОД ОПОРНОГО СИГНАЛА	Тип BNC (1) HD: SMPTE ST274, трехуровневый сигнал синхронизации, 0,6 В (размах), 75 Ом SD: синхронизация композитного сигнала, 0,3 В (размах), 75 Ом HD SYNC/SD SYNC на выбор
NMI-LAN (SLOT1)	SFP+ (2)
NMI-LAN (SLOT2) / NMI-LAN (SLOT3/4)	10G BASE-** (с модулем трансивера SFP+)

Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары, входящие в комплект	Нумерованные таблички (1 комплект)
	Руководство по эксплуатации (1)
	Руководство по эксплуатации (CD-ROM) (1)

Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары	США и Канада: держатель разъема В (2-990-242-01) Другие регионы: держатель разъема С (3-613-640-01)
	США и Канада: шнур питания (1-551-812-XX) Другие регионы: шнур питания (1-782-929-XX)
	Соединительные кабели CCA-5-3 (3 м) и CCA-5-10 (10 м) Модуль SFP+ Руководство по техническому обслуживанию

Сопутствующее оборудование

Сопутствующее оборудование	Камкордер MW-F55 с твердотельной памятью
	Цифровая кинокамера F65
	Камерный адаптер CA4000
	Цветная камера HDC4300
	Блок управления HD-камерой HDCU2000/2500
	Панель дистанционного управления серии RCP-1000
	Центральный блок настройки MSU-1000/1500
	Адаптер сетевого управления камерами CNA-1

Сопутствующие
продукты



CA-4000

Оптоволоконный
камерный адаптер 4K



HDC-4300

Системная 4K/HD-камера



HDCE-100

Одномодовый
оптоволоконный адаптер
для камер с
оптоволоконным
интерфейсом HSC и HDC



SZC-4001 / SZC-4001M / SZC-4001W

Поддержка 4K в
обновлении ПО для камер
HDC-4300



SZC-4002 / SZC-4002M / SZC-4002W

Поддержка HFR в
обновлении ПО для камер
F65, F55 и HDC-4300



SZC-2001 / SZC-2001M / SZC-2001W

Поддержка захвата HD-
изображений в
обновлении ПО для
продуктов серии BPU



HDC-P43

4K/HD-камера для съемки
от первого лица



HDRC-4000

Преобразователь HDR

Галерея



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или
частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в
характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры
и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются
собственностью соответствующих владельцев.

Экспортировать файл PDF : Октябрь 3 2026