

# MEAD-SD02

Адаптер для использования карт памяти SD Card™ с камкодерами XDCAM EX



## Краткое содержание

### Расширение выбора носителей для семейства XDCAM EX

Инновационная линейка профессиональных продуктов Sony XDCAM EX разработана специально для использования с надежными высокоскоростными носителями SxS PRO и SxS-1. Однако носители SxS относятся к профессиональным, и их нельзя купить в обычных магазинах. Если же во время внестудийной съемки требуется дополнительный носитель, или если пользователь ограничен жесткими рамками бюджета, а максимальные параметры отходят на второй план, Sony предлагает воспользоваться новым адаптером MEAD-MS02 (пришедшим на смену MEAD-SD01), который позволяет применять бытовые карты памяти SD.

Адаптер MEAD-SD02 — такой же по форме, как карты памяти SxS, и не имеет выступающих частей, так что он легко помещается в слоты для носителей на камкордерах XDCAM EX, и крышка носителя во время съемки оказывается на месте. Адаптер рассчитан на одну карту памяти SDHC или SDXC, которая просто вставляется в слот.

Обратите внимание, что использовать функцию Slow Motion (Замедленное воспроизведение) не рекомендуется в связи с меньшим быстродействием носителей SD. Применение адаптера и карт памяти SD также означает несколько меньшую надежность по сравнению с картой SxS, и при выключении камкордеров XDCAM EX во время записи нужно соблюдать осторожность. Для использования адаптера MEAD-SD02 потребуется обновление встроенного программного обеспечения XDCAM EX – подробности указаны в технических характеристиках.

## Характеристики

### Предназначен для камкордеров XDCAM EX

Адаптер MEAD-SD02 специально разработан компанией Sony для работы с оборудованием камкордера XDCAM EX; с ним рекомендуется использовать карты памяти Class 10 SDHC SD, такие как Sony SD серии UX (SF-16UX, SF-32UX), или карты SDXC 1-го класса скорости UHS.

### Форм-фактор ExpressCard

Адаптер MEAD-SD02 выполнен в формате ExpressCard/34, поэтому его можно вставлять в слот ExpressCard устройств XDCAM EX и другого оборудования, совместимого с ExpressCard, например компьютеров Windows ПК или Mac.

### Совместимость с ПК

Карты памяти SD, записанные через адаптер MEAD-SD02 на устройствах XDCAM EX, воспроизводятся на персональных компьютерах без необходимости установки новых драйверов. Папки и файлы XDCAM EX отображаются в окне нелинейного монтажа или в браузере клипа так же, как в случае с носителями SxS.

### Совместимость с PXU-MS240

PXU-MS240, рекордер с жестким диском емкостью 240 ГБ, полностью совместим с адаптером MEAD-SD02 — просто вставьте адаптер с картой SD Card в устройство PXU-MS240 для копирования содержимого на жесткий диск MS240.

### Дополнительная информация

Поддерживаются следующие устройства:  
(по состоянию на февраль 2013 г.)

PMW-EX1, PMW-EX30: Версия 1.20 или последующие  
PMW-EX3, PMW-10MD: Версия 1.10 или последующие  
PMW-EX1R, PMW-350: Версия 1.10 или последующие  
PMW-F3, PMW-100, PMW-150, PMW-200

Примечания.

Этот адаптер нельзя использовать с SBAC-US10.

Указанные выше устройства поддерживают только носители SDHC.  
Не гарантируется возможность пользоваться носителями SDXC.

## Характеристики

### Общие характеристики

Интерфейс	ExpressCard/34
Габариты	Прибл. 34 × 5 × 75 мм (Ш × В × Г)
Масса	Прибл. 20 г (без карты памяти SD)

### Условия эксплуатации

Температура	От 0 до 60 °C
Влажность	20 – 90% (без конденсации)

## Галерея



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.