

## XVS-2M/E Pack

Недорогой комплект с видеомикшером серии XVS с поддержкой 4K и 3G для IP-трансляций



Краткое  
содержание

### **Преимущества использования комплекта с высококачественным видеомикшером серии XVS**

Комплекты XVS-2M/E состоят из видеомикшеров серий MVS и XVS, оснащенных мощными функциями, а также традиционными и передовыми технологиями от Sony. Эти удобные и недорогие комплекты также поддерживают создание контента в 1080p (3G).

### **20-канальная кадровая память и переход между клипами**

Видеомикшер серии XVS, доступный в комплекте, поддерживает 20 каналов кадровой памяти. Используя эту функцию, можно создавать спецэффекты перехода между клипами, перемещая графическое изображение (например, логотип) со стороны в сторону со звуком, в то время как смена картинки на заднем плане будет происходить в фоновом режиме.

### **Мощная функция изменения размера изображения для коммутатора спецэффектов (2,5D DME)**

Все коммутаторы спецэффектов оснащены мощной функцией изменения размера изображения. Для обработки эффектов 2,5D DME в системе используются 8 коммутаторов, что позволяет оптимизировать расположение всех элементов на экране. Например, на одном экране можно создать несколько участков с изображениями.

### **Преобразователь входящего формата и кадровый синхронизатор**

Преобразователь формата и кадровый синхронизатор являются стандартными функциями для обработки входящих сигналов. Система может принимать даже неблокируемые сигналы и поддерживает различные видеоформаты. Преобразователь может обрабатывать такие входящие форматы сигналов, как 480i, 576i, 720p, 1080i и 1080p Level-B.

### **Двухканальный мультивьюер**

В каждом комплекте серии XVS имеется двухканальный мультивьюер, что позволяет создать 32-экранную систему мониторинга без использования дополнительного оборудования.

### **Дополнительный видеомикшер с поддержкой инновационных технологий**

С комплектом XVS можно приобрести дополнительное ПО для поддержки 4K (UHD), а также аппаратное обеспечение для передачи видеосигналов по IP-сети.

Характеристики

### **Комплект XVS-2M/E**

- Компактная панель с двумя секциями M/E и 20 коммутационными точками
- 4 коммутатора спецэффектов для каждой секции M/E
- 32 выхода с преобразователями формата и кадровыми синхронизаторами

- 24 выхода
- 20-канальная кадровая память
- Двухканальный мультивьюер
- Световая индикация, GPIO, управление устройством


#### **Имя источника и цветовой светодиодный индикатор**

Может отображаться название источника, шины или макрокоманды. Исходный цвет можно изменить с помощью параметров RGB.

#### **Служебный съемочный модуль**

24-цветные ЖК-кнопки, 17 из которых — назначаемые. Быстрый вызов функций служебного съемочного модуля, редактирование макрокоманд и ключевых кадров, а также изменение скорости перехода.

Галерея



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.