

## RCP-1000

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/HXC. 6 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



### Overview

RCP-1000 — простая панель дистанционного управления со специализированными базовыми операциями. В блоке регулировки диафрагмы и общего уровня черного используется джойстик. В 19-дюймовой стойке EIA можно разместить до шести панелей. Можно настроить различные установки в соответствии с рабочей конфигурацией и частотой использования функций.

### Features

#### **Простая и компактная конструкция.**

Эта панель управления содержит функции, необходимые для выполнения основных операций в камерах, и обеспечивает простое и точное управление различными функциями.

#### **Окно дисплея IRIS (Диафрагма)/MB (Общий уровень черного)**

В окне IRIS (Диафрагма) отображается установка диафрагмы как число F. Если объектив закрыт, отображается «CLS». В окне MB отображается значение установки общего уровня черного.

#### **Прямое управление фильтрами и кнопки общего усиления**

Простой доступ к нейтральным (ND) и

цветокорректирующим (CC) фильтром, а также регулировка общего усиления

### **Назначаемый переключатель.**

Свободному переключателю можно назначать любую функцию.

### **Совместимость с разными системами управления**

Пользователи камерной системы HDC/HSC/BVP могут построить многокамерную систему управления, используя CNU-700. В системе с CNU-700 два блока CNU можно использовать для управления системой камер, включающей до 24 камер.

Можно также построить систему с использованием локальной сети, установив соединение с блоком камерного канала, который совместим с ЛВС.

## Specifications

### Общие характеристики

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Источник питания | 10,5 – 30 В пост. |
|------------------|-------------------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Потребляемая мощность | 2 Вт |
|-----------------------|------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Рабочая температура | От 5 до 40 °C |
|---------------------|---------------|

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Габариты (Ш x В x Г)<br>(без выступающих частей) | 68 × 244 × 123,7 мм |
|--------------------------------------------------|---------------------|

Масса 1,1 кг

## Входные и выходные соединители

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CCU/CNU                      | Многофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1) |
| EXT I/O (Внешний вход/выход) | D-sub 9-контактный (розетка) x1                             |

## Related products



### HDCU-3100

Блок управления камерами следующего поколения с поддержкой передачи по IP-сети



### HXC-FB80

Студийная цветная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor™



### MSU-3000

Центральный блок настройки, горизонтальная панель дистанционного управления многокамерной системой



### MSU-3500

Центральный блок настройки, вертикальная панель дистанционного управления многокамерной системой

## Gallery

