

Specifications

Примечания

Технические характеристики являются предварительными и могут изменяться.

Технические данные

Габариты (приблизительно)	82,5 x 34 x 174,5 мм (Ш x В x Г) При максимальном выдвигании значения отличаются
Масса (приблизительно)	290 г (только корпус)
Рабочая температура	0 – +40 °С
Температура хранения	-20 – +60 °С
Потребляемая мощность	Менее 0,2 Вт
Напряжение питания	4,2–6,0 В, подается с камкордеров
Входы/выходы	КАМЕРА (3 шт.) / штекер TRS, 2,5 мм ПУЛЬТ ДУ (1 шт.) / гнездо TRS,

2,5 мм

ДОП. (1 шт.) / гнездо TRS, 3,5 мм

Gallery

