

## SNC-XM632

Компактная купольная камера  
серии X на платформе IPELA  
ENGINE EX™ 1080p/30 кадров/с



### Overview

**Камера работает на платформе IPELA ENGINE EX™: это идеальный вариант для внешнего наблюдения и использования в коммерческом транспорте**

Укрепленная купольная IP-камера SNC-XM632 подходит для внешнего и внутреннего видеонаблюдения на любых объектах – от входов в магазины и торговые центры до банкоматов, образовательных учреждений или выездов с парковок.

Спектр ее применения очень широк, поскольку она разработана в соответствии с определенными требованиями к видеонаблюдению внутри транспортных средств (таких как автобусы), где благодаря своей компактной форме и плоскому корпусу она сливается с окружением.

Чувствительная CMOS-матрица Sony Exmor™ и система обработки сигналов Sony IPELA ENGINE EX последнего поколения гарантируют Full HD-качество видеоизображения. Каждый фрагмент видеозаписи будет четче и с более высокой степенью детализации — даже в условиях недостаточного или слишком резкого освещения. Еще одна современная технология — интеллектуальная

система видеоаналитики DEPA Advanced, которая в зависимости от настроек пользователя может отправлять сигналы тревоги в определенной ситуации.

Изображения с четкостью Full HD, полученные с помощью широкоугольного объектива (горизонтальный угол обзора 113 градусов), оптимизируются процессором Sony IPELA ENGINE EX™. Это позволяет добиться более широкого динамического диапазона и уменьшить шумы, чтобы при воспроизведении изображение было четким и разборчивым при любом уровне освещенности. Встроенная система стабилизации минимизирует влияние вибрации, что обеспечивает исключительную четкость изображения. Еще одно преимущество — это встроенный микрофон, который улавливает звук и позволяет записывать его вместе с видео для мониторинга в режиме реального времени или для последующего просмотра записей.

Камера также поддерживает поворот изображения, обеспечивая вертикальную ориентацию изображения, что важно для задач видеомониторинга и безопасности в узких проходах и коридорах. Этот режим позволяет выполнять электронный поворот изображения с шагом в четверть оборота и обеспечивает правильно ориентированное вертикальное изображение формата 9:16 в разрешении Full HD без потери пикселей.

Дополнительная гибкость обеспечивается за счет трех дополнительных сменных объективов для расширения возможностей настройки горизонтального угла обзора (83°, 51° и 25°).

Модель SNC-XM632 — идеальное решение для видеонаблюдения в автобусах или коммерческом транспорте. Камера соответствует стандартам ISO 16750 по

использованию электрического оборудования в дорожно-транспортных средствах. Антивандальная конструкция по стандарту IK10 и защита от атмосферных воздействий, влаги и пыли по стандарту IP66 гарантируют прочность и надежность.

## Features

### **Идеальный выбор для внешнего и внутреннего видеонаблюдения, в том числе в автобусах и на коммерческом транспорте**

Камера соответствует стандарту ISO 16750 и отвечает требованиям безопасности для внешнего наблюдения и использования в коммерческом транспорте (например, в салоне автобуса).

### **Благодаря качеству Full HD Вы не упустите ни одну деталь**

Чувствительный CMOS-датчик Exmor позволяет получать четкие видеоизображения в качестве Full HD (1920 x 1080).

### **Широкоугольный объектив**

Горизонтальный угол обзора 113 градусов идеально подходит для использования на дорожном транспорте, где поле зрения ограничено салоном транспортного средства.

### **Непревзойденное качество изображения вместе с IPELA ENGINE EX**

Высокое качество обеспечивается за счет уникальной платформы обработки сигнала Sony IPELA ENGINE EX, в которой сочетаются технологии обработки сигнала и мощной интеллектуальной видеоаналитики. Система XDNR (Excellent Dynamic Noise Reduction) гарантирует четкость в условиях низкой освещенности, а технология улучшения разборчивости объектов (Visibility Enhancer, VE) обеспечивает попиксельную динамическую оптимизацию яркости и цвета. Кроме того, возможности камеры

расширяет аналитическая система DEPA Advanced с технологией распознавания лиц, которая в зависимости от настроек пользователя может подать сигнал тревоги.

### **Широкий динамический диапазон**

Инновационная технология View-DR позволяет добиться динамического диапазона, эквивалентного 90 дБ, с корректировкой изображения в случае слишком яркого освещения или помех из-за солнечного света.

### **Отличная чувствительность при плохом освещении**

Камера может захватывать четкие изображения даже в условиях очень низкой освещенности: минимальная освещенность 0,3 лк в цветном режиме и 0,3 лк в ч/б режиме (при 50 IRE).

### **Оптимальное изображение днем и ночью**

Электронная функция «День/Ночь» автоматически переключает режим камеры между дневным (цветным) и ночным (черно-белым) в зависимости от уровня освещенности.

### **Стабилизация изображения**

Встроенный стабилизатор минимизирует влияние вибрации, возникающей из-за тряски камеры, поэтому изображение будет более четким.

### **Оптимальное качество изображения в любой ситуации**

Различные режимы съемки с предустановленными настройками обеспечивают оптимальное качество изображения в разных условиях освещенности и для разных задач.

### **Выбор качества записи**

Выберите оптимальный для вашей IP-сети режим сжатия

видеозаписи: переменный цифровой поток (VBR) или постоянный цифровой поток (CBR).

### **Автоматическая запись на карту памяти**

Система распределенного хранения позволяет включить запись изображения и звука непосредственно на дополнительную карту SD/SDHC для последующего просмотра и анализа.

### **Встроенный микрофон**

Камера захватывает чистый и четкий звук, что позволяет слышать шум рядом с ней.

### **Питание через Ethernet**

Питание подается по сети PoE (IEEE 802.3af) через стандартный разъем RJ-45, что упрощает установку и устраняет необходимость в использовании дополнительных кабелей питания.

### **Гибкие возможности установки благодаря регулировке объектива по трем осям**

Камера идеально подходит для установки внутри и снаружи помещений и может работать при температурах от -25 °C до +50 °C. Камера с антивандальной защитой класса IK10 и пылевлагонепроницаемостью класса IP66. Тревожная сигнализация обеспечивает еще более надежную защиту от злоумышленников.

### **Просмотр на смартфоне**

Возможность в защищенном режиме подключаться к камере при помощи смартфона или планшетного ПК (Android или iOS) для удаленного просмотра изображения.

### **Простая настройка через IP-сеть**

Для упрощения настройки сети используется приложение с инструкциями SNC Easy IP Setup (в комплекте).

## Соответствие стандарту взаимной работоспособности ONVIF (Open network video interface forum — «Форум открытого сетевого видеоинтерфейса»)

Поддержка ONVIF упрощает установку благодаря широкому выбору VMS-платформ и устройств, что обеспечивает управление камерой и потоковым видео. Стандарт ONVIF (Форум открытого сетевого видеоинтерфейса) определяет общий протокол обмена информацией между сетевыми видеоустройствами, включая автоматическое опознавание устройств и потоковое видео.

### Specifications

Камера	
Датчик изображения	1/2,9-дюймовый CMOS-датчик Exmor с прогрессивной разверткой
Число эффективных пикселей	Около 2.14 Мегапикселей
Минимальная освещенность (50 IRE)	Цвет: 0,3 лк (F2.0, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров/с) Ч/Б: 0,3 лк (F2.0, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров/с)
Минимальная	Цвет: 0,18 лк (F2.0, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров/с)

освещенность (30 IRE)	Ч/Б: 0,18 лк (F2.0, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров/с)
Динамический диапазон	Эквивалент 90 дБ с технологией View-DR
Усиление	Auto (Авто)
Скорость затвора	1/1 – 1/10 000 с
Регулировка экспозиции	Компенсация экспозиции, регулировка скорости затвора
Баланс белого	Автоматическое слежение за балансом белого (ATW, ATW-PRO); режимы: люминесцентная лампа, ртутная лампа, натриевая лампа, металлогалогенидная лампа, белый светодиод, баланс белого одним нажатием, ручной
Объектив	Несменный объектив
Диапазон масштабирования	Цифровое масштабирование 4x Общее масштабирование 4x
Горизонтальный угол обзора	113°
Вертикальный угол	

обзора	61°
Угол просмотра	151°
Фокусное расстояние	f = 2,8 мм
Диафрагменное число	F2,0
Угол панорамирования/наклона/поворота (вручную)	±30° от 0° до +90° от -175° до +175°

## Характеристики камеры

Функция День/Ночь	Функция электронного переключения режимов День/Ночь
Функция переворота изображения E-flip	Да
Поворот изображения	90°, 270°
Дублирование	Да
Wide-D	Технология расширения динамического диапазона View-



	DR
Цветокоррекция	VE (Корректор разборчивости)
Шумопонижение (NR)	XDNR
Стабилизатор изображения	Электронный
Режимы изображения	Да
Конфиденциальность (Номер)	20
Конфиденциальность (Форма)	Четырехугольник, образованный из любых четырех угловых точек
Конфиденциальность (Цвет/Эффект)	14 непрозрачных цветов (черный, белый, красный, зеленый, синий, голубой, желтый, пурпурный, серый (6 оттенков)), мозаика
Распределенное хранение данных	Да
Совместимость с облачной средой	Да
Класс защиты от вандализма	IK10

Класс защиты от атмосферных воздействий	IP66
Наложенное число	3 независимых положения символов (кодек, дата и время, мероприятие, текст (макс. 64 символа)), 1 независимое положение логотипа
Наложенный язык	Русский
Языковое меню	Английский, японский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), французский, испанский, немецкий, итальянский, корейский, португальский, русский, арабский, хинди, вьетнамский, тайский
Просмотр с мобильного устройства	Да

## Видео

Разрешение	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	(H.264, JPEG)
Формат сжатия	H.264 (High/Main/Baseline Profile), JPEG
Максимальная частота кадров	H.264: 30 кадров/с (1920 x 1080) JPEG: 30 кадров/с (1920 x 1080)
Режим управления скорости	Выбор CBR/VBR
Диапазон настройки цифрового потока	От 64 кбит/с до 32 Мбит/с
Твердое PTZ	Да
Adaptive Rate Control (Адаптивное управление частотой кадров)	H.264
Управления макс. полосой частот	JPEG
Возможность многопоточковой видеозаписи	Да (3)
Количество клиентов	20

## Интеллектуальный анализ видео и звука

Архитектура аналитики	DEPA Advanced
Интеллектуальное обнаружение движения	Да
Распознавание лиц	Да
Тревожная сигнализация в случае внешних воздействий	Да
Аналитика сцены	Проходящие объекты, оставить обнаруженные объекты, удалить обнаруженные объекты

## Аудио

Формат сжатия	G.711/G.726/AAC (16 кГц, 48 кГц)
---------------	----------------------------------

## Системные требования

Операционная	Windows XP (32-разрядная) Professional Edition Windows Vista (32-битная) Ultimate, Business Edition
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

система	Windows 7 (32/64-битная) Ultimate, Professional Edition Windows 8 Pro (32/64-битная) Windows 8,1 Pro (32/64-битная)
Процессор	Intel Core i7, 2,8 ГГц или выше
Память	2 ГБ или более
Веб-браузер	Microsoft Internet Explorer, версия 7.0, версия 8.0, версия 9.0, версия 10.0, версия 11.0 Firefox, версия 19.02 (только просмотр, без плагинов) Safari, версия 5,1 (только просмотр, без плагинов) Google Chrome, версия 25.0 (только просмотр, без плагинов)
SNC toolbox	Да
SNC toolbox mobile	Да

## Сеть

Протоколы	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP через TCP, SMTP через HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (клиент), SNMP (v1, v2c, v3), SSL
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*SSM (Source Specific Multicast) поддерживается.

Число IP/Мас-АДРЕСОВ	1
QoS	DSCP
Поддержка потоковой групповой записи	Да
Соответствие ONVIF	Profile S, Profile T
Аутентификация	IEEE802.1X

## Интерфейс

Микрофонный вход	Встроенный микрофон
Сетевой порт	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Слоты для карт	SD x 1
Подтвержденный тип карточки SD	SDHC (без поддержки SDXC)

## Общие характеристики

Требования к электропитанию	Совместимость с IEEE 802.3af (система PoE)
-----------------------------	--------------------------------------------

Потребляемая мощность	10 Вт (обогреватель включен), 3,8 Вт (обогреватель выключен, эквивалентно PoE КЛАСС 1)
Рабочая температура	От -25°C до +50°C От -13°F до +122°F
Температура холодного запуска	-20°C -4°F
Температура хранения	От -30°C до +60°C От -22°F до 140°F
Рабочая влажность	От 20 % до 80 %
Влажность при хранении	От 20 % до 80 %
Встроенный обогреватель	Да
Рабочая температура нагревателя	0°C или ниже 32°F или ниже
Габариты *1	φ114 мм x 47 мм 4 1/2 д. x 1 7/8 д.
Масса	Прибл. 270 г Прибл. 9,5 унций
Внешний материал	Верхняя крышка/купол: PC

	(поликарбонат)
Внешний цвет	Купол: Munsell 4.5G 8.5/0.0
Огнеупорный материал	UL2044
Стандарты безопасности	<p>Технический стандарт JATE (LAN)</p> <p>UL2044, UL50, IEC60950-1 (CB), IEC60529, IEC62262</p> <p>VCCI Класс B, FCC Класс B, IC Класс B</p> <p>Излучение: EN55022 (Класс B) + EN50130-4</p> <p>Устойчивость: EN55022 (Класс B) + EN55024</p> <p>Излучение: AS/NZS CISPR22 (Класс B)</p> <p>EAC (GOST-R)</p>
Аксессуары, входящие в комплект	<p>CD-ROM (прилагаемое ПО) (1)</p> <p>Руководство по установке (1)</p> <p>Монтажный шаблон (1)</p> <p>Стандарты безопасности (1)</p> <p>Гарантийный буклет (1)</p> <p>Инструмент регулировки объектива (1)</p> <p>Гаечный ключ (1)</p> <p>Винты (4)</p>



## Крепежный адаптер (1)

---

### Примечания

\*1

Указанные размеры являются  
приблизительными.

---

## Gallery

