

## SNCA-ZX104

Гибридный приемник камеры обеспечивает простую интеграцию аналоговых и IP-устройств



### Overview

Гибридный приемник камеры SNCA-ZX104 позволяет легко интегрировать изображения от четырех разных гибридных камер и реализовать простой и эффективный переход на IP-системы видеонаблюдения высокой четкости (HD).

4-канальный приемник SNCA-ZX104 имеет четыре камерных входа (4 x BNC) и четыре аналоговых видеовыхода (4 x BNC).

### Specifications

#### Подключение камеры

Число поддерживаемых камер	4
----------------------------	---

Поддерживаемый протокол управления Serial PTZ	Pelco-D
---	---------

#### Системные требования

Операционная система	Microsoft Windows XP (32-разрядная) Windows Vista (32-разрядная) Windows 7 (32-разрядная, 64-разрядная)
Веб-браузер	Microsoft Internet Explorer, версия 6.0, версия 7.0, версия 8,0

## Интерфейс

Аналоговый выходной видеосигнал	BNC x4 (1,0 В (размах), 75 Ом, NTSC или PAL)
Порт SLOC	BNC x4 (75 Ом)
Сетевой порт	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Последовательный интерфейс	RS-485 x1 (порт ввода-вывода для управления PTZ-камерой)

## Общие характеристики

Требования к электропитанию	12 В пост. тока (120 – 240 В перемен. тока, 50/60 Гц для адаптера переменного тока)
Потребляемая	Прибл. 12,0 Вт, Прибл. 0,22 А/0,12 А (адаптер переменного тока,

мощность	100 – 240 V перем. тока)
Рабочая температура	От 0 °C до +45 °C От +32 °F до 113 °F
Температура хранения	От -20°C до +60°C От -4°F до +140°F
Рабочая влажность	20–80 % (без конденсата)
Влажность при хранении	20–80 % (без конденсата)
Габариты (Ш x В x Г) *1	210 мм x 44 мм x 250 мм (без выступающих частей) 8 3/8 дюйма x 1 3/4 дюйма x 9 7/8 дюйма (без выступающих частей)
Масса	Прибл. 1,1 кг Около 2 фунтов 7 унций
Аксессуары, входящие в комплект	CD-ROM (Руководство пользователя, прилагаемое ПО) (1) Руководство по установке (1) Гарантийный буклет на вещательное и профессиональное оборудование (1) Сетевой адаптер

электропитания (1)  
Шнур питания  
Порт ввода-вывода (1)

---

## Примечания

Примечания

[\*1] Указанные размеры являются приблизительными.

---

Related products



### **UNI- OPL7C3**

Герметичный кожух  
для наружной  
куольной камеры

## Gallery

