

## SRP-X500P

Мультимедийный матричный микшер



### Overview

#### **Цифровой электронный микшер/коммутатор**

Так же, как и передовая модель SRP-X7000P, модель SRP-X500P обладает функциональностью следующих семи устройств для подготовки к презентациям современного уровня, где требуется широкий набор источников A/V, а также компактным 19-дюймовым шасси высотой в 3U и возможностью установки на стойке. Идеально подходит для конференц-залов, аудиторий и прочих помещений для проведения презентаций. Сочетает в себе функции высококачественного цифрового звукового микшера, коммутатора RGB, видеокоммутатора, беспроводного базового тюнера, звукового микшера, усилителя мощности, системы подавления обратной связи и эквалайзера; комплексное устройство с высококачественным цифровым процессором, многофункциональным интерфейсом, встроенными разъемами для тюнера, универсальным пультом ДУ и встроенным четырехканальным цифровым усилителем мощности.

### Specifications

#### Звуковая секция

Четыре соединителя XLR-3-31

Вход микрофона	(розетка) От -60 до -30 дБн (макс. от -37 до -7 дБн)
Линейный вход	Один линейный входной разъем (стерео) и пять входных разъемов A/V (стерео), соединители «phono» От -30 до 0 дБн (макс. +10 дБн) Четыре линейных выходных разъема (моно), соединители «phono»
Линейный выход	-5 дБн (макс. +15 дБн)
Выход громкоговорителя	Четыре выходных звуковых разъема, винтовые клеммы: каналы 3/4 при 50 Вт, 4-16 Ом; или одна линия 70 В при 60 Вт, 82-10 кОм Каналы 1/2 при 90 Ватт, 4-16 Ом
Частотная характеристика	От 20 Гц до 20 кГц +/-0,5 дБ (опорный уровень 1 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений (линейный вход – линейный выход)	Менее 0,01% (1 кГц)

Обработка сигнала	Фильтр верхних частот (LCF) и эквалайзер (EQ) на входах микрофона; автоматическая регулировка усиления (AGC) микрофона; эквалайзер (EQ), задержка и компрессор на четырех линиях и четырех выходах динамика
-------------------	---

## Общие характеристики

Потребляемая мощность	120 Вт
Требования к электропитанию	230 В перем. тока, 50/60 Гц
Габариты (Ш x В x Г) * [1]	482 x 132 x 357 мм 19 x 5 1/4 x 14 д.
Масса	Прибл. 26 фунтов 3 унц. Прибл. 12 кг
Аксессуары, входящие в комплект	Руководство по эксплуатации (1) Ножки (4) ПО управления, CD-ROM (1) Антенны (2) Сетевой шнур питания (1)

## Примечания

Примечание

\*[1] Указанные размеры являются приблизительными.

---

## Gallery

