

SZC-4002 / SZC-4002M / SZC-4002W

Поддержка HFR в обновлении ПО для камер F65, F55 и HDC-4300



Overview

Программные лицензии SZC-4002, SZC-4002M и SZC-4002W распространяются на ПО для поддержки съемки с высокой частотой кадров (HFR) для процессоров полосы частот серий BPU-4000 и BPU-4500 (включая BPU-4500A). Установив на процессор полосы частот серий BPU-4000 или BPU-4500 (включая BPU-4500A) программное обеспечение по лицензиям SZC-4002, SZC-4002M и SZC-4002W, вы сможете вести съемку с высокой частотой кадров при подключении к камкордеру с твердотельной памятью PMW-F55, цифровой кинокамере F65 или цветной камере HDC-4300, которые поддерживают передачу и обработку сигнала с высокой частотой кадров (HFR).

Наличие лицензий обеспечивает большую гибкость в приобретении и установке необходимого оборудования по мере необходимости, а также уверенность в том, что процессор полосы частот будет поддерживать будущие форматы по мере развития технологий.

Срок действия лицензии SZC-4002 не ограничен.

Лицензия SZC-4002M выдается на 30 дней.

Лицензия SZC-4002W выдается на 7 дней.

Ключ активации для предустановленного программного обеспечения.

Related products



HDC-4300

Системная 4K/HD-камера



PMW-F55

Компактная камера CineAlta с CMOS-матрицей 4K Super 35 мм позволяет производить видеосъемку с разрешением HD/2K/4K на карты памяти SxS; она также оснащена выходом 16-разрядного сигнала RAW 2K/4K



F65

Камера SRMASTER с 8K CMOS- датчиком изображения Супер-35 мм



BPU-4000

Процессор полосы частот 4K



BPU-4500

Процессор полосы частот для IP-сети с поддержкой форматов 4K/HD



BPU-4500A

Процессор полосы частот для производства в IP-сети с поддержкой форматов 4K/HD

Gallery

