

## VCT-FSA5

Аксессуар для закрепления на плече PMW-F5, PMW-F55



### Overview

#### **Легкий плечевой фиксатор с подвижной плечевой опорой**

Приспособление VCT-FSA5 для крепления аксессуаров на плече предназначено специально для использования во время съемок в документальном стиле с помощью камер PMW-F55 и PMW-F5. На нем предусмотрены два стандартных стержня (приблизительно 25 см длиной и диаметром 15 мм) для крепления системы слежения за фокусом и компендиума, а также два крепления типа «розетка» от Arri, что позволяет использовать рукоятки от сторонних производителей. Это приспособление также совместимо с креплением для штатива VCT-14/VCT-U14 в комплекте с V-образным разъемом, что дает возможность быстро переключаться между съемкой со штативом и с плечевым фиксатором. Минималистичный дизайн и механизм распределения веса способствуют комфортному использованию камеры несколько часов подряд.

#### **Подходит для камер PMW-F55 и PMW-F5.**

Предназначен для съемок в документальном стиле.

**Благодаря стандартным стержням (15 мм в диаметре) и креплениям типа «розетка» от Arri можно подсоединять системы фокусировки, компендиумы и другие аксессуары.**

На этом приспособлении предусмотрены два стержня (приблизительно 25 см длиной и диаметром 15 мм) и два крепления типа «розетка» от Arri, что позволяет использовать рукоятки от сторонних производителей.

### **Съемка со штативом и с плечевым фиксатором**

Фиксатор совместим с креплением для штатива VCT-14/VCT-U14, что позволяет быстро снять камеру с плеча. Идеально подходит для быстрого переключения между съемкой со штативом и с плечевым фиксатором.

### **Наиболее удобный в использовании.**

VCT-FSA5 позволяет смещать камеру вперед и назад для удобства ее расположения на плече.

## Features

### **Съемка со штативом и с плечевым фиксатором**

Приспособление совместимо с креплением для штатива VCT-14/VCT-U14 в комплекте с V-образным разъемом, что дает возможность быстро переключаться между съемкой со штативом и с плечевым фиксатором.

### **Благодаря стандартным стержням (15 мм в диаметре) и креплениям типа «розетка» от Arri можно подсоединять системы фокусировки, компендиумы и другие аксессуары.**

VCT-FSA5 имеет два стандартных стержня диаметром 15 мм и длиной примерно 25 см (9 ¾ дюйма) для подсоединения системы фокусировки и компендиума, а также два крепления типа «розетка» от Arri, совместимые со всевозможными аксессуарами и рукоятками.

### **Легкость регулировки для удобного использования**

Плечевой фиксатор оснащен слотом, расположенным по центру внизу, который позволяет легко смещать камеру

назад и вперед для распределения веса в зависимости от объектива. Вместе с регулируемым кронштейном видоискателя и держателем это приспособление способствует комфортному размещению камеры на плече, независимо от роста или телосложения оператора.

## Gallery

